

Para aplicaciones residenciales y comerciales pequeñas

Nombre del trabajo _____

Contratista _____

Lugar del trabajo _____

Aprobación _____

Ingeniero _____

N.º de OC del contratista _____

Aprobación _____

Representante _____

Serie PWFCTTM

Llaves de agua de montaje superior

Tamaño: 3/8" (10 mm)

Características

- Diseño de montaje superior: nunca tendrá que volver a arrastrarse por debajo del lavabo.
- Reduce la mano de obra de instalación.
- Los componentes que tocan el agua son de acero inoxidable o no metálicos.
- Amplia gama de acabados incluyendo cromo, níquel cepillado, bronce aceitado.
- Los modelos con monitores de cambio de filtro están disponibles para recordar a los clientes cuándo cambiar los cartuchos para garantizar la calidad del agua.
- Disco de cerámica para mayor durabilidad.
- Un estilo funciona para instalaciones con y sin espacio de aire.

WATTS®
pure water



Llaves de agua de montaje superior disponibles en cromo, níquel cepillado y bronce aceitado.



Están disponibles modelos con monitores.

Modelos de llaves de agua de montaje superior

NO. DE MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	ACABADO	TIPO DE INSTALACIÓN	TAMAÑO DE TUBO	MONITOR DE CAMBIO DE FILTRO
PWFCTTMMCH	7100202	Cromo	Con o sin espacio	3/8" (0.95 cm)	Sí
PWFCTTMCH	7100203	Cromo	Con o sin espacio	3/8" (0.95 cm)	No
PWFCTTMMBN	7100204	Níquel cepillado	Con o sin espacio	3/8" (0.95 cm)	Sí
PWFCTTMBN	7100205	Níquel cepillado	Con o sin espacio	3/8" (0.95 cm)	No
PWFCTTMOB	7100211	Bronce aceitado	Con o sin espacio	3/8" (0.95 cm)	No

Conectores de 1/4" (0.63 cm) disponibles. Consulte.

Las especificaciones de los productos de Watts en unidades de medida estadounidenses y métricas habituales son aproximadas y se ofrecen únicamente como referencia. Para conocer las dimensiones exactas, póngase en contacto con el Servicio Técnico de Watts. Watts se reserva el derecho de cambiar o modificar el diseño, la fabricación, las especificaciones o los materiales del producto, sin previo aviso y sin incurrir en ninguna obligación de hacer dichos cambios y modificaciones en los productos de Watts que se hayan vendido antes o después del cambio o la modificación.

WATTS®

Instalación



Instale el tubo

Las llaves de agua de montaje superior Watts vienen con conectores rápidos para instalaciones con y sin espacio de aire. Para iniciar el proceso de instalación, instale tubos para conexiones de agua de alimentación y de espacio de aire si se va a utilizar un espacio de aire.



Instale la llave de agua

- Coloque la junta tórica (proporcionada) alrededor del orificio perforado en la barra.
- En la parte superior, empuje el tubo por el orificio en la barra;
- Apriete las alas del perno de alternancia para que caiga por el orificio de la barra.



Asegure la llave de agua a la barra

Finalmente, retire la boquilla de la llave de agua y apriete el tornillo Phillips en la llave de agua con un desarmador Phillips.

La instalación de la llave de agua de montaje superior ya está completa sin necesidad de arrastrarse por debajo del lavabo.

Las llaves de agua de monitoreo eliminan las conjeturas y recuerdan a los clientes cuando es necesario reemplazar los cartuchos para garantizar la calidad máxima del agua.

Cómo funcionan:

- Monitorea el tiempo de rastreo y calcula los galones según el tiempo.
- El LED parpadea en rojo después de seis meses o después de estimar que el sistema ha utilizado 2000 galones (7570 l) de agua.
- Cada vez que se reemplazan los cartuchos, se recomienda una batería nueva.
- La batería nueva restablecerá el monitor y el indicador LED volverá a ser azul.

Reemplazo de la batería: WTMFBAT



**Dos tipos de llave de agua
Monitor y estándar**



**Llave de agua con batería
Monitor de cambio de filtro**

