Spécification technique

Nom du projet _____

Emplacement du projet _____

Ingénieur _____

Approbation _____

Entrepreneur _____

Approbation _____

N° de commande de l'entrepreneur _____

Représentant _____

SANS PLOMB*

Mini robinets AquaLock^MC

AquaLock™

Les robinets enfichables AquaLock de Watts sont conçus et fabriqués pour de nombreuses années de service sans tracas. Fabriquée en polypropylène blanc cassé, un matériau thermoplastique haut rendement, la conception AquaLock de Watts permet des raccordements rapides et faciles sans l'utilisation des outils d'installation.

1039

1053

1062

Spécifications

Le raccordement doit être effectué à l'aide du raccord AquaLock de Watts avec une pince intégrale et un guide de joint torique. Le raccord doit pouvoir tourner complètement sous pression et permettre une déconnexion et une réutilisation faciles sans utiliser d'outils de débranchement. Le raccord ne doit pas être démonté pour se débrancher.

Approbations

Il est homologué par la National Sanitation Foundation conforme à la norme NSF61 pour l'utilisation dans les systèmes d'eau potable.

Ce produit répond aux critères statistiques réduits pour le test Q de 0,5 partie de plomb par milliard conformément à la section 9.5.1.1 de la norme NSF/ANSI/CAN 61

Cotes

150 psi à 70 °F (10 bars à 20 °C)

Minimum 60 psi à 140 °F (4 bars à 60 °C) 33 °F (1 °C)

Exemple :

1039-04

10 = Mini
39 = Robinet droit
04 = ¼ po DE

LIMITÉE 25 ANS GARANTIE

⚠ MISE EN GARDE

Le matériau en polypropylène utilisé dans les raccords AquaLock^MC peut être endommagé par l'exposition aux composés organiques volatils (COV) et aux produits chimiques caustiques. Par conséquent, **NE PAS** exposer ce produit à une substance chimique ou étrangère, qui comprendrait l'exposition aux produits suivants : **Pâtes d'étanchéité pour filetage (scellants de filetage)**, insecticides, lubrifiants, nettoyants, peintures, agents de blanchiment, acides, flux de soudure, apprêts et colles pour tuyauterie en plastique, agents oxydants, solutions alcalines, diluants, carburants, calfeutrants à base d'huile, hydrocarbures, mousse pulvérisée ou agents moussants (isolation).

AVIS

Ces informations ne sont pas destinées à remplacer les informations d'installation et de sécurité complètes du produit ni l'expérience d'un installateur professionnel. Vous devez lire attentivement toutes les instructions d'installation et les informations relatives à la sécurité du produit avant de commencer l'installation de ce produit.

***La surface sous eau de ce produit, en contact avec l'eau de consommation, contient en poids moins de 0,25 % de plomb.**

Les spécifications des produits Watts en unités usuelles américaines et métriques sont approximatives et ne sont fournies qu'à titre de référence. Pour des mesures précises, veuillez contacter le service technique de Watts. Watts se réserve le droit de changer ou de modifier la conception, la construction, les spécifications ou les matériaux des produits sans préavis et sans encourir aucune obligation de procéder à de tels changements et modifications sur les produits Watts vendus antérieurement ou ultérieurement.

WATTS®

Dimensions – Poids approximatifs (tolérance +/- 1/8 po)

Robinet droit

MODÈLE	CODE DE COMMANDE	TAILLE ET RACCORDEMENT	LONGUEUR DE L'ARTICLE A		HAUTEUR DE L'ARTICLE B		POIDS DE L'ARTICLE	
			po	*mm*	*in.*	*mm*	*oz.*	*gr.*
1039-04	17103011	¼ po DE	2½	63	1 9/16	39	0,70	19,96
1039-06	17103041	⅜ po DE	2 15/16	74	1 9/16	39	0,83	23,59



Robinet d'équerre femelle

MODÈLE	CODE DE COMMANDE	TAILLE ET RACCORDEMENT	LONGUEUR DE L'ARTICLE A		HAUTEUR DE L'ARTICLE B		POIDS DE L'ARTICLE	
			po	*mm*	*in.*	*mm*	*oz.*	*gr.*
1053-0404	0666149	¼ po DE x ¼ po NPTF	2 9/16	64	2 1/16	52	0,83	23,59
1053-0604	0666150	⅜ po DE x ¼ po NPTF	2⅝	65	2 1/16	52	0,90	25,51



Robinet droit mâle

MODÈLE	CODE DE COMMANDE	TAILLE ET RACCORDEMENT	LONGUEUR DE L'ARTICLE A		HAUTEUR DE L'ARTICLE B		POIDS DE L'ARTICLE	
			po	*mm*	*in.*	*mm*	*oz.*	*gr.*
1062-04	17103012	¼ po DE x ¼ po NPTF	2 11/16	68	1 9/16	39	0,72	20,41
1062-06	17103042	⅜ po DE x ⅜ po NPTF	3	75	1 9/16	39	0,83	23,59



É.-U. : Tél. : (978) 689-6066 • Téléc. : (978) 975-8350 • Watts.com
Canada : Tél. : (888) 208-8927 • Téléc. : (905) 481-2316 • Watts.ca
Amérique latine : Tél. : (52) 55-4122-0138 • Watts.com

© 2022 Watts