Nom du projet _____ Entrepreneur _____

Emplacement du projet _____ Approbation _____

Ingénieur _____ N° de commande de l'entrepreneur _____

Approbation _____ Représentant _____

SANS PLOMB*

Mini coudes AquaLock^MC

Les coudes enfichables AquaLock de Watts sont conçus et fabriqués pour de nombreuses années de service sans tracas. Fabriquée en polypropylène blanc cassé, un matériau thermoplastique haute performance, la conception à pousser pour connecter de Watts permet des raccordements rapides et faciles sans l'utilisation d'outils d'installation.

Spécifications

Le raccordement doit être effectué à l'aide du raccord enfichable en laiton AquaLock Mini de Watts avec une pince intégrale et un guide de joint torique. Le raccord doit pouvoir tourner complètement sous pression et permettre une déconnexion et une réutilisation faciles sans utiliser d'outils de débranchement. Le raccord ne doit pas être démonté pour se débrancher.

Approbations

- Il est homologué par la National Sanitation Foundation conforme à la norme NSF61 pour l'utilisation dans les systèmes d'eau potable.

Cotes

150 psi à 70 °F (10 bars à 20 °C)

minimum 60 psi à 140 °F (4 bars à 60 °C) 33 °F (1 °C)

Exemple :

1017R-0604

10 = Mini
17 = Raccord coudé
R = Réduction
0604 = ⅜ po DE x ¼ po DE

1017

1017R

1018

1019

⚠ MISE EN GARDE

Le matériau en polypropylène utilisé dans les raccords AquaLock^MC peut être endommagé par l'exposition aux composés organiques volatils (COV) et aux produits chimiques caustiques. Par conséquent, **NE PAS** exposer ce produit à une substance chimique ou étrangère, qui comprendrait l'exposition aux produits suivants : **Pâtes d'étanchéité pour filetage (scellants de filetage)**, insecticides, lubrifiants, nettoyants, peintures, agents de blanchiment, acides, flux de soudure, apprêts et colles pour tuyauterie en plastique, agents oxydants, solutions alcalines, diluants, carburants, calfeutrants à base d'huile, hydrocarbures, mousse pulvérisée ou agents moussants (isolation).

AVIS

Ces informations ne sont pas destinées à remplacer les informations d'installation et de sécurité complètes du produit ni l'expérience d'un installateur professionnel. Vous devez lire attentivement toutes les instructions d'installation et les informations relatives à la sécurité du produit avant de commencer l'installation de ce produit.

***La surface sous eau de ce produit, en contact avec l'eau de consommation, contient en poids moins de 0,25 % de plomb.**

Les spécifications des produits Watts en unités usuelles américaines et métriques sont approximatives et ne sont fournies qu'à titre de référence. Pour des mesures précises, veuillez contacter le service technique de Watts. Watts se réserve le droit de changer ou de modifier la conception, la construction, les spécifications ou les matériaux des produits sans préavis et sans encourir aucune obligation de procéder à de tels changements et modifications sur les produits Watts vendus antérieurement ou ultérieurement.

Dimensions – Poids approximatifs (tolérance +/- 1/8 po)

Coude

MODÈLE	CODE DE COMMANDE	TAILLE ET RACCORDEMENT	LONGUEUR DE L'ARTICLE A		HAUTEUR DE L'ARTICLE B		POIDS DE L'ARTICLE	
			po	*mm*	*in.*	*mm*	*oz.*	*gr.*
1017-04	17103002	¼ po DE	1¼	32	1¼	32	0,20	5,67
1017-06	17103022	⅜ po DE	1 9/16	39	1 9/16	39	0,40	11,34
1017-08	17103032	½ po DE	1 13/16	45	1 13/16	45	0,51	14,51



Coude de réduction

MODÈLE	CODE DE COMMANDE	TAILLE ET RACCORDEMENT	LONGUEUR DE L'ARTICLE A		HAUTEUR DE L'ARTICLE B		POIDS DE L'ARTICLE	
			po	*mm*	*in.*	*mm*	*oz.*	*gr.*
1017R-0604	0666146	⅜ po DE x ¼ po DE	1½	38	1½	38	0,30	8,50



Coude empilable

MODÈLE	CODE DE COMMANDE	TAILLE ET RACCORDEMENT	LONGUEUR DE L'ARTICLE A		HAUTEUR DE L'ARTICLE B		POIDS DE L'ARTICLE	
			po	*mm*	*in.*	*mm*	*oz.*	*gr.*
1018-04	0666142	¼ po DE	2 1/16	52	1¼	32	0,21	5,90
1018-06	0666143	⅜ po DE	2 9/16	64	1 9/16	39	0,40	11,34
1018-08	0666144	½ po DE	2 7/8	72	1 13/16	45	0,61	17,24



Coude mâle

MODÈLE	CODE DE COMMANDE	TAILLE ET RACCORDEMENT	LONGUEUR DE L'ARTICLE A		HAUTEUR DE L'ARTICLE B		POIDS DE L'ARTICLE	
			po	*mm*	*in.*	*mm*	*oz.*	*gr.*
1019-0402	17103008	¼ po DE x ⅛ po NPTF	1 1/16	26	1 3/16	29	0,20	5,67
1019-0404	17103009	¼ po DE x ¼ po NPTF	1¼	31	1¼	31	0,20	5,67
1019-0406	17103028	¼ po DE x ⅜ po NPTF	1 3/8	34	1½	38	0,30	8,50
1019-0604	0666138	⅜ po DE x ¼ po NPTF	1 3/8	34	1½	37	0,30	8,50
1019-0606	17103029	⅜ po DE x ⅜ po NPTF	1 3/8	34	1½	39	0,30	8,50
1019-0806	17103038	½ po DE x ⅜ po NPTF	1½	38	1 11/16	43	0,40	11,34
1019-0808	17103039	½ po DE x ½ po NPTF	1 11/16	42	1 13/16	45	0,50	14,17



É.-U. : Tél. : (978) 689-6066 • Téléc. : (978) 975-8350 • Watts.com
Canada : Téléphone : 905 332-4090 • Téléc. : (905) 332-7068 • Watts.ca
Amérique latine : Tél. : (52) 55-4122-0138 • Watts.com

© 2019 Watts