Nom du projet _____ Entrepreneur _____

Emplacement du projet _____ Approbation _____

Ingénieur _____ N° de commande de l'entrepreneur _____

Approbation _____ Représentant _____

SANS PLOMB*

Raccords et adaptateurs en plastique AquaLock^MC

AquaLock™

3501-1008

3510-1008

3513-1412

3514-1410

3515R-1004

Les raccords et les adaptateurs enfichables AquaLock de Watts sont conçus et fabriqués pour de nombreuses années de service sans tracas. Fabriquée en polysulfone blanc cassé, un matériau en plastique thermique haut rendement, la conception enfichable AquaLock de Watts permet des raccordements rapides et faciles sans l'utilisation des outils d'installation.

Spécifications

Le raccordement doit être effectué à l'aide du raccord en plastique AquaLock de Watts avec une pince intégrale et un guide de joint torique. Le raccord doit pouvoir tourner complètement sous pression et permettre une déconnexion et une réutilisation faciles sans utiliser d'outils de débranchement. Le raccord ne doit pas être démonté pour se débrancher.

Approbations

NSF-61, NSF-14, CSA B137.5, ASTM F877, UPC, ASSE 1061

Cotes

100 psi à 180 °F (6,8 bar à 82 °C)

250 psi à 75 °F (17,3 bar à 24 °C)

Exemple :

3501-0806

35 = Plastique

01 = Adaptateur mâle

0806 = 3/8 po CTS x 3/8 po NPT

⚠ MISE EN GARDE

Le matériau en polysulfone utilisé dans les raccords AquaLock^MC peuvent être endommagés par l'exposition aux composés organiques volatils (COV) et aux produits chimiques caustiques. Par conséquent, **NE PAS** exposer ce produit à une substance chimique ou étrangère, qui comprendrait l'exposition aux produits suivants : **Pâtes d'étanchéité pour filetage (scellants de filetage)**, insecticides, lubrifiants, nettoyants, peintures, agents de blanchiment, acides, flux de soudure, apprêts et colles pour tuyauterie en plastique, agents oxydants, solutions alcalines, diluants, carburants, calfeutrants à base d'huile, hydrocarbures, mousse pulvérisée ou agents moussants (isolation).

Il est également recommandé que tous les raccords filetés soient faits uniquement avec du ruban de téflon^MD.

LIMITÉE 25 ANS GARANTIE

AVIS

Ces informations ne sont pas destinées à remplacer les informations d'installation et de sécurité complètes du produit ni l'expérience d'un installateur professionnel. Vous devez lire attentivement toutes les instructions d'installation et les informations relatives à la sécurité du produit avant de commencer l'installation de ce produit.

***La surface sous eau de ce produit, en contact avec l'eau de consommation, contient en poids moins de 0,25 % de plomb.**

Les spécifications des produits Watts en unités usuelles américaines et métriques sont approximatives et ne sont fournies qu'à titre de référence. Pour des mesures précises, veuillez contacter le service technique de Watts. Watts se réserve le droit de changer ou de modifier la conception, la construction, les spécifications ou les matériaux des produits sans préavis et sans encourir aucune obligation de procéder à de tels changements et modifications sur les produits Watts vendus antérieurement ou ultérieurement.

WATTS®

Dimensions – Poids – Le poids et les dimensions sont approximatifs (tolérance +/- ⅛)

Adaptateur mâle

MODÈLE	CODE DE COMMANDE	TAILLE ET RACCORDEMENT	LONGUEUR DE L'ARTICLE A		HAUTEUR DE L'ARTICLE B		POIDS DE L'ARTICLE	
			po	*mm*	*in.*	*mm*	*oz.*	*gr.*
Type d'emballage : Paquet unique								
3501-0806	0959033	⅜ po CTS x ⅜ po NPT	1¾	44	1	25	0,32	9,07
3501-1006	0959269	½ po CTS x ⅜ po NPT	2	51	1⅛	29	0,48	13,61
3501-0808	0959034	⅜ po CTS x ½ po NPT	2	51	15/16	24	0,4	11,34
3501-1008	0959083	½ po CTS x ½ po NPT	2	51	1⅛	29	0,6	17,01
3501-1012	0959084	½ po CTS x ¾ po NPT	2⅛	54	1⅛	29	0,7	19,85
3501-1014	0959290	½ po CTS x ¾ po MGHT	2⅛	54	1⅛	29	0,7	19,85
3501-1412	0959136	¾ po CTS x ¾ po NPT	2½	64	1⅜	35	1,1	31,19
3501-1416	0959788	¾ po CTS x 1 po NPT	2¾	64,85	1¾	45	1,5	42,5
3501-1816	0959301	1 po CTS x 1 po NPT	3	76	1¾	45	1,63	46,21
Type d'emballage : Conditionné en vrac								
3501-0806CP	81902877	⅜ po CTS x ⅜ po NPT	1¾	44	1	25	0,32	9,07
3501-1006CP	81902879	½ po CTS x ⅜ po NPT	2	51	1⅛	29	0,48	13,61
3501-0808CP	81902878	⅜ po CTS x ½ po NPT	2	51	15/16	24	0,4	11,34
3501-1008CP	81902880	½ po CTS x ½ po NPT	2	51	1⅛	29	0,6	17,01
3501-1012CP	81902882	½ po CTS x ¾ po NPT	2⅛	54	1⅛	29	0,7	19,85
3501-1014CP	81902883	½ po CTS x ¾ po MGHT	2⅛	54	1⅛	29	0,7	19,85
3501-1412CP	81902885	¾ po CTS x ¾ po NPT	2½	64	1⅜	35	1,1	31,19
3501-1416CP	81906544	¾ po CTS x 1 po NPT	2¾	69,85	1¾	45	1,5	42,5
3501-1816CP	81902887	1 po CTS x 1 po NPT	3	76	1¾	45	1,63	46,21



Adaptateur femelle

MODÈLE	CODE DE COMMANDE	TAILLE ET RACCORDEMENT	LONGUEUR DE L'ARTICLE A		HAUTEUR DE L'ARTICLE B		POIDS DE L'ARTICLE	
			po	*mm*	*in.*	*mm*	*oz.*	*gr.*
Type d'emballage : Paquet unique								
3510-0808	0959790	⅜ po CTS x ½ po NPS	1⅞	48	1¼	32	0,6	17,01
3510-1008	0959085	½ po CTS x ½ po NPS	2⅛	54	1⅛	29	0,7	19,85
3510-1012	0959086	½ po CTS x ¾ po NPS	2 3/16	56	1 5/16	33	1	28,35
3510-1013	0959292	Armoire ½ po CTS x ¾ po	2 5/16	59	1⅝	41	0,9	25,52
3510-1014	0959235	½ po CTS x ¾ po FGHT	2⅛	54	1 5/16	33	1,2	34,02
3510-1412	0959137	¾ po CTS x ¾ po NPS	2 5/16	59	1⅜	35	1,2	34,02
3510-1416	0954789	¾ po CTS x 1 po NPS	2¼	57	1¾	45	1,7	48,19
3510-1816	0959298	1 po CTS x 1 po NPS	2¼	57	1¾	45	1,7	48,19
Type d'emballage : Conditionné en vrac								
3510-0808CP	81902888	⅜ po CTS x ½ po NPS	1⅞	48	1¼	32	0,6	17,01
3510-0814CP	81402890	⅜ po CTS x ¾ po GHT	2	50,8	1⅛	29	0,6	17,01
3510-1008CP	81902891	½ po CTS x ½ po NPS	2⅛	54	1⅛	29	0,7	19,85
3510-1012CP	81902894	½ po CTS x ¾ po NPS	2 3/16	56	1 5/16	33	1	28,35
3510-1013CP	81902895	Armoire ½ po CTS x ¾ po	2 5/16	59	1⅝	41	0,9	25,52
3510-1014CP	81902896	½ po CTS x ¾ po FGHT	2⅛	54	1 5/16	33	1,2	34,02
3510-1412CP	81902897	¾ po CTS x ¾ po NPS	2 5/16	59	1⅜	35	1,2	34,02
3510-1816C	81902899	1 po CTS x 1 po NPS	2¼	57	1¾	45	1,7	48,19



Tige de raccord cannelé

MODÈLE	CODE DE COMMANDE	TAILLE ET RACCORDEMENT	LONGUEUR DE L'ARTICLE A		HAUTEUR DE L'ARTICLE B		POIDS DE L'ARTICLE	
			po	*mm*	*in.*	*mm*	*oz.*	*gr.*
Type d'emballage : Emballage unique								
3511-1008	09594171	½ po CTS x ½ po cannelure	2 5/16	59	7	18	0,3	8,51
Type d'emballage : Conditionné en vrac								
3511-1008CP	81906548	½ po CTS x ½ po cannelure	2 5/16	59	7	18	0,3	8,51



Adaptateur de raccord cannelé

MODÈLE	CODE DE COMMANDE	TAILLE ET RACCORDEMENT	LONGUEUR DE L'ARTICLE A		HAUTEUR DE L'ARTICLE B		POIDS DE L'ARTICLE	
			po	*mm*	*in.*	*mm*	*oz.*	*gr.*
Type d'emballage : Paquet unique								
3513-1008	0954291	½ po CTS x ½ po cannelure	2 5/16	59	1⅛	29	0,6	17,01
3513-1412	0959477	¾ po CTS x ¾ po cannelure	2½	64	1½	38	1	28,35
3513-1816	0959478	1 po CTS x 1 po cannelure	3	76	1¾	45	1,3	36,85
Type d'emballage : Conditionné en vrac								
3513-1008CP	81902904	½ po CTS x ½ po cannelure	2 5/16	59	1⅛	29	0,6	17,01
3513-1412CP	81902906	¾ po CTS x ¾ po cannelure	2½	64	1½	38	1	28,35



Tiges réductrices

MODÈLE	CODE DE COMMANDE	TAILLE ET RACCORDEMENT	LONGUEUR DE L'ARTICLE A		HAUTEUR DE L'ARTICLE B		POIDS DE L'ARTICLE	
			po	*mm*	*in.*	*mm*	*oz.*	*gr.*
Type d'emballage : Paquet unique								
3514-1008	0959082	½ po CTS x ⅜ po CTS	21⁄2	64	15⁄16	24	0,5	14,18
3514-1410	0959135	¾ po CTS x ½ po CTS	213⁄16	71	11/8	29	0,6	17,01
3514-1810	0959407	1 po CTS x ½ po CTS	23⁄4	70	13/16	30	0,8	22,68
3514-1814	0959294	1 po CTS x ¾ po CTS	23⁄4	70	11⁄2	38	1,1	31,19
Type d'emballage : Conditionné en vrac								
3514-1008CP	81902908	½ po CTS x ⅜ po CTS	21⁄2	64	15⁄16	24	0,5	14,18
3514-1410CP	81902909	¾ po CTS x ½ po CTS	213⁄16	71	11/8	29	0,6	17,01
3514-1810CP	81902911	1 po CTS x ½ po CTS	23⁄4	70	13/16	30	0,8	22,68
3514-1814CP	81902912	1 po CTS x ¾ po CTS	23⁄4	70	11⁄2	38	1,1	31,19



Manchons

MODÈLE	CODE DE COMMANDE	TAILLE ET RACCORDEMENT	LONGUEUR DE L'ARTICLE A		HAUTEUR DE L'ARTICLE B		POIDS DE L'ARTICLE	
			po	*mm*	*in.*	*mm*	*oz.*	*gr.*
Type d'emballage : Paquet unique								
3515-08	0959032	⅜ po CTS	21⁄4	57	15⁄16	24	0,5	14,18
3515-10	0959079	½ po CTS	211⁄16	68	11/8	29	0,8	22,68
3515-14	0959133	¾ po CTS	31⁄8	79	13/8	35	1,5	42,52
3515-18	0959299	1 po CTS	3	76	11⁄2	38	2,4	68,04
Type d'emballage : Conditionné en vrac								
3515-08CP	81902913	⅜ po CTS	21⁄4	51	15⁄16	24	0,5	14,18
3515-10CP	81902914	½ po CTS	211⁄16	68	11/8	29	0,8	22,68
3515-14CP	81902916	¾ po CTS	31⁄8	79	13/8	35	1,5	42,52
3515-18CP	81902918	1 po CTS	3	76	1/2	38	2,4	68,04



Manchons de réduction

MODÈLE	CODE DE COMMANDE	TAILLE ET RACCORDEMENT	LONGUEUR DE L'ARTICLE A		HAUTEUR DE L'ARTICLE B		POIDS DE L'ARTICLE	
			po	*mm*	*in.*	*mm*	*oz.*	*gr.*
Type d'emballage : Paquet unique								
3515R-1004	0959080	½ po CTS x ¼ po DE	213⁄16	71	11/8	29	0,8	22,68
3515R-1008	0959081	½ po CTS x ⅜ po CTS	21⁄2	64	11/8	29	0,7	19,85
3515R-1410	0959134	¾ po CTS x ½ po CTS	3	76	11⁄2	38	1,2	34,02
3515R-1814	0959793	1 po CTS x ¾ po CTS	31⁄4	83	11⁄2	38	2	56,70
Type d'emballage : Conditionné en vrac								
3515R-1004CP	81902924	½ po CTS x ¼ po DE	213⁄16	71	11/8	29	0,8	22,68
3515R-1008CP	81902925	½ po CTS x ⅜ po CTS	21⁄2	64	11/8	29	0,7	19,85
3515R-1410CP	81902926	¾ po CTS x ½ po CTS	3	76	11⁄2	38	1,2	34,02
3515R-1814CP	81902927	1 po CTS x ¾ po CTS	31⁄4	83	11⁄2	38	2	56,70



É.-U. : Tél. : (978) 689-6066 • Téléc. : (978) 975-8350 • Watts.com
Canada : Téléphone : 905 332-4090 • Téléc. : (905) 332-7068 • Watts.ca
Amérique latine : Tél. : (52) 55-4122-0138 • Watts.com

© 2019 Watts