Nom du projet _____ Entrepreneur _____

Emplacement du projet _____ Approbation _____

Ingénieur _____ N° de commande de l'entrepreneur _____

Approbation _____ Représentant _____

**SANS PLOMB***

# Coudes en plastique AquaLock^MC

Les coudes enfichables AquaLock de Watts sont conçus et fabriqués pour de nombreuses années de service sans histoire. Fabriquée en polysulfone blanc cassé, un matériau en plastique thermique de haut rendement, la conception AquaLock de Watts permet des raccordements rapides et faciles sans l'utilisation des outils d'installation.

## Spécifications

Le raccordement doit être effectué à l'aide du raccord en plastique AquaLock de Watts avec une pince intégrale et un guide de joint torique. Le raccord doit pouvoir tourner complètement sous pression et permettre une déconnexion et une réutilisation faciles sans utiliser d'outils de débranchement. Le raccord ne doit pas être démonté pour se débrancher.

## Approbations

NSF-61, NSF-14, CSA B137.5, ASTM F877, UPC, ASSE 1061

## Cotes

100 psi à 180 °F (6,8 bar à 82 °C)

250 psi à 75 °F (17,3 bar à 24 °C)

## Exemple :

3512-1008

35 = Plastique

12 = Coude de raccord cannelé

1008 = ½ po CTS x ½ po cannelure

3512

3517

3518

3521

3519

3520

LIMITÉE 25 ANS GARANTIE

**⚠ MISE EN GARDE**

Le matériau en polysulfone utilisé dans les raccords AquaLock^MC peuvent être compromis par l'exposition aux composés organiques volatils (COV) et aux produits chimiques caustiques. Par conséquent, **NE PAS** exposer ce produit à une substance chimique ou étrangère, qui comprendrait l'exposition aux produits suivants : **Pâtes d'étanchéité pour filetage (scellants de filetage)**, insecticides, lubrifiants, nettoyants, peintures, agents de blanchiment, acides, flux de soudure, apprêts et colles pour tuyauterie en plastique, agents oxydants, solutions alcalines, diluants, carburants, calfeutrants à base d'huile, hydrocarbures, mousse pulvérisée ou agents moussants (isolation).

Il est également recommandé que tous les raccords filetés soient faits uniquement avec du ruban de téflon^MD.

***AVIS***

Ces informations ne sont pas destinées à remplacer les informations d'installation et de sécurité complètes du produit ni l'expérience d'un installateur professionnel. Vous devez lire attentivement toutes les instructions d'installation et les informations relatives à la sécurité du produit avant de commencer l'installation de ce produit.

***La surface sous eau de ce produit, en contact avec l'eau de consommation, contient en poids moins de 0,25 % de plomb.**

Les spécifications des produits Watts en unités usuelles américaines et métriques sont approximatives et ne sont fournies qu'à titre de référence. Pour des mesures précises, veuillez contacter le service technique de Watts. Watts se réserve le droit de changer ou de modifier la conception, la construction, les spécifications ou les matériaux des produits sans préavis et sans encourir aucune obligation de procéder à de tels changements et modifications sur les produits Watts vendus antérieurement ou ultérieurement.

## Dimensions – Poids – Le poids et les dimensions sont approximatifs (tolérance +/- 1/8)

### Coudes de raccord cannelé

| MODÈLE | CODE DE COMMANDE | TAILLE ET RACCORDEMENT | LONGUEUR DE L'ARTICLE A | | HAUTEUR DE L'ARTICLE B | | POIDS DE L'ARTICLE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *po* | *mm* | *in.* | *mm* | *oz.* | *gr.* |
| **Type d'emballage : Paquet unique** | | | | | | | | |
| 3512-1008 | 0959472 | ½ po CTS x ½ po cannelure | 1½ | 38 | 2⅛ | 54 | 0,3 | 14. |
| **Type d'emballage : Conditionné en vrac** | | | | | | | | |
| 3512-1008CP | 81902902 | ½ po CTS x ½ po cannelure | 1½ | 38 | 2⅛ | 54 | 0,3 | 14. |




### Coude

| MODÈLE | CODE DE COMMANDE | TAILLE ET RACCORDEMENT | LONGUEUR DE L'ARTICLE A | | HAUTEUR DE L'ARTICLE B | | POIDS DE L'ARTICLE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *po* | *mm* | *in.* | *mm* | *oz.* | *gr.* |
| **Type d'emballage : Paquet unique** | | | | | | | | |
| 3517-08 | 0959035 | ⅜ po CTS | 1¾ | 44 | 15/16 | 24 | 0,6 | 0,27 |
| 3517-10 | 0959087 | ½ po CTS | 2⅛ | 54 | 1⅛ | 29 | 1 | 0,45 |
| 3517-14 | 0959138 | ¾ po CTS | 2 11/16 | 68 | 1⅜ | 35 | 1,8 | 0,81 |
| 3517-18 | 0959300 | 1 po CTS | 3 | 76 | 1½ | 38 | 2,4 | 1,09 |
| **Type d'emballage : Conditionné en vrac** | | | | | | | | |
| 3517-08CP | 81902933 | ⅜ po CTS | 1¾ | 44 | 15/16 | 24 | 0,6 | 0,27 |
| 3517-10CP | 81902934 | ½ po CTS | 2⅛ | 54 | 1⅛ | 29 | 1 | 0,45 |
| 3517-14CP | 81902936 | ¾ po CTS | 2 11/16 | 68 | 1⅜ | 35 | 1,8 | 0,81 |
| 3517-18CP | 81902939 | 1 po CTS | 3 | 76 | 1½ | 38 | 2,4 | 1,09 |




### Coude de réduction

| MODÈLE | CODE DE COMMANDE | TAILLE ET RACCORDEMENT | LONGUEUR DE L'ARTICLE A | | HAUTEUR DE L'ARTICLE B | | POIDS DE L'ARTICLE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *po* | *mm* | *in.* | *mm* | *oz.* | *gr.* |
| **Type d'emballage : Paquet unique** | | | | | | | | |
| 3517R-1410 | 0959339 | ¾ po CTS x ½ po CTS | 2½ | 63,5 | 1¼ | 31,75 | 1,4 | 0,63 |

### Coudes empilables

| MODÈLE | CODE DE COMMANDE | TAILLE ET RACCORDEMENT | LONGUEUR DE L'ARTICLE A | | HAUTEUR DE L'ARTICLE B | | POIDS DE L'ARTICLE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *po* | *mm* | *in.* | *mm* | *oz.* | *gr.* |
| **Type d'emballage : Paquet unique** | | | | | | | | |
| 3518-08 | 0959036 | ⅜ po CTS | 1¾ | 44 | 15/16 | 24 | 0,4 | 18. |
| 3518-10 | 0959096 | ½ po CTS | 2 | 51 | 1⅛ | 29 | 0,7 | 0,32 |
| 3518-14 | 0959141 | ¾ po CTS | 2⅝ | 67 | 1⅜ po | 35 | 0,8 | 0,36 |
| 3518-18 | 0959794 | 1 po CTS | 3 | 76 | 1¾ | 45 | 1,9 | 0,86 |
| **Type d'emballage : Conditionné en vrac** | | | | | | | | |
| 3518-08CP | 81902940 | ⅜ po CTS | 1¾ | 44 | 15/16 | 24 | 0,4 | 18. |
| 3518-10CP | 81902941 | ½ po CTS | 2 | 51 | 1⅛ | 29 | 0,7 | 0,32 |
| 3518-14CP | 81902943 | ¾ po CTS | 2⅝ | 67 | 1⅜ po | 35 | 0,8 | 0,36 |
| 3518-18CP | 81902945 | 1 po CTS | 3 | 76 | 1¾ | 45 | 1,9 | 0,86 |




### Coudes à oreille tombante

| MODÈLE | CODE DE COMMANDE | TAILLE ET RACCORDEMENT | LONGUEUR DE L'ARTICLE A | | HAUTEUR DE L'ARTICLE B | | POIDS DE L'ARTICLE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *po* | *mm* | *in.* | *mm* | *oz.* | *gr.* |
| **Type d'emballage : Paquet unique** | | | | | | | | |
| 3521-1008 | 0959092 | ½ po CTS x ½ po NPT | 2⅛ | 54 | 1 13/16 | 46 | 1,1 | 0,50 |
| **Type d'emballage : Conditionné en vrac** | | | | | | | | |
| 3521-1008CP | 81902958 | ½ po CTS x ½ po NPT | 2⅛ | 54 | 1 13/16 | 46 | 1,1 | 0,50 |



## Coude mâle

| MODÈLE | CODE DE COMMANDE | TAILLE ET RACCORDEMENT | LONGUEUR DE L'ARTICLE A | | HAUTEUR DE L'ARTICLE B | | POIDS DE L'ARTICLE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *po* | *mm* | *in.* | *mm* | *oz.* | *gr.* |
| **Type d'emballage : Paquet unique** | | | | | | | | |
| 3519-1006 | 0959089 | ½ poCTS x ⅜ poNPT | 2 | 51 | 1 1/8 | 29 | 0,7 | 0,32 |
| 3519-1008 | 0959088 | ½ po CTS x ½ po NPT | 2 | 51 | 1 1/8 | 29 | 0,7 | 0,32 |
| 3519-1412 | 0959791 | ¾ po CTS x ¾ po NPT | 2¼ | 57,15 | 1½ | 38,1 | 1 | 0,45 |
| 3519-1816 | 0959795 | 1 po CTS x 1 po NPT | 2¾ | 70 | 1¾ | 45 | 1,9 | 0,86 |
| **Type d'emballage : Conditionné en vrac** | | | | | | | | |
| 3519-1006CP | 81902947 | ½ po CTS x ⅜ po NPT | 2 | 51 | 1 1/8 | 29 | 0,7 | 0,32 |
| 3519-1008CP | 81902948 | ½ po CTS x ½ po NPT | 2 | 51 | 1 1/8 | 29 | 0,7 | 0,32 |
| 3519-1816CP | 81902949 | 1 po CTS x 1 po NPT | 2¾ | 70 | 1¾ | 45 | 1,9 | 0,86 |




## Coudes pivotants femelles

| MODÈLE | CODE DE COMMANDE | TAILLE ET RACCORDEMENT | LONGUEUR DE L'ARTICLE A | | HAUTEUR DE L'ARTICLE B | | POIDS DE L'ARTICLE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *po* | *mm* | *in.* | *mm* | *oz.* | *gr.* |
| **Type d'emballage : Paquet unique** | | | | | | | | |
| 3520-0808 | 0959037 | ⅜ po CTS x ½ po NPS | 2 | 51 | 1⅝ | 41 | 0,7 | 0,32 |
| 3520-0813 | 0959043 | Armoire ⅜ po CTS x ¾ po | 2 | 51 | 1⅝ | 41 | 0,8 | 0,36 |
| 3520-1008 | 0959090 | ½ po CTS x ¾ po NPS | 2 3/16 | 56 | 2 | 51 | 1 | 0,45 |
| 3520-1012 | 0959091 | ½ po CTS x ¾ po NPS | 2 3/16 | 56 | 2 | 51 | 1,2 | 0,54 |
| 3520-1013 | 0959093 | Armoire ½ po CTS x ¾ po | 2 3/16 | 56 | 2 | 51 | 1,1 | 0,50 |
| 3520-1014 | 0959293 | ½ po CTS x ¾ po FGHT | 2 3/16 | 56 | 2 | 51 | 1 | 0,45 |
| 3520-1412 | 0959792 | ¾ po CTS x ¾ poNPS | 2 3/16 | 56 | 2 | 51 | 1 | 0,45 |
| **Type d'emballage : Conditionné en vrac** | | | | | | | | |
| 3520-0808CP | 81902950 | ⅜ po CTS x ½ po NPS | 2 | 51 | 1⅝ | 41 | 0,7 | 0,32 |
| 3520-1008CP | 81902952 | ½ po CTS x ½ po NPS | 2 3/16 | 56 | 2 | 51 | 1 | 0,45 |
| 3520-1012CP | 81902955 | ½ po CTS x ¾ po NPS | 2 3/16 | 56 | 2 | 51 | 1,2 | 0,54 |
| 3520-1014CP | 81902957 | ½ po CTS x ¾ po FGHT | 2 3/16 | 56 | 2 | 51 | 1 | 0,45 |




**É.-U. :** Tél. : (978) 689-6066 • Téléc. : (978) 975-8350 • Watts.com
**Canada :** Téléphone : 905 332-4090 • Téléc. : (905) 332-7068 • Watts.ca
**Amérique latine :** Tél. : (52) 55-4122-0138 • Watts.com


© 2019 Watts