

Nom du projet \_\_\_\_\_

Emplacement du projet \_\_\_\_\_

Ingénieur \_\_\_\_\_

Approbation \_\_\_\_\_

Entrepreneur \_\_\_\_\_

Approbation \_\_\_\_\_

N° de commande de l'entrepreneur \_\_\_\_\_

Représentant \_\_\_\_\_

# SANS PLOMB\*

## Collecteurs en plastique AquaLock<sup>MC</sup>

Les collecteurs enfichables AquaLock de Watts sont conçus et fabriqués pour de nombreuses années de service sans histoire. Fabriquée en polysulfone blanc cassé, un matériau en plastique thermique haut rendement, la conception AquaLock de Watts permet des raccords rapides et faciles sans l'utilisation des outils d'installation.

### Spécifications

Le raccordement doit être effectué à l'aide du raccord en plastique AquaLock de Watts avec une pince intégrale et un guide de joint torique. Le raccord doit pouvoir tourner complètement sous pression et permettre une déconnexion et une réutilisation faciles sans utiliser d'outils de débranchement. Le raccord ne doit pas être démonté pour se débrancher.

### Approbations

NSF-61, NSF-14, CSA B137.5, ASTM F877, UPC, ASSE 1061

### Cotes

100 psi à 180 °F (6,8 bar à 82 °C)

250 psi à 75 °F (17,3 bars à 24 °C)

### Exemple :

3589-1810

35 = Plastique

89 = Corps union unique

1810 = 1 po CTS x 1/2 po CTS

## AquaLock<sup>TM</sup>



3589



3583



3590



3584



3585



### ⚠ MISE EN GARDE

Le matériau en polysulfone utilisé dans les raccords AquaLock<sup>MC</sup> peuvent être compromis par l'exposition aux composés organiques volatils (COV) et aux produits chimiques caustiques. Par conséquent, **NE PAS** exposer ce produit à une substance chimique ou étrangère, qui comprendrait l'exposition aux produits suivants : **La pâte lubrifiante (les scellants de filetage)**, les insecticides, les lubrifiants, les nettoyants, les peintures, les agents de blanchiment, les acides, les flux de soudage, les apprêts et colles pour tubes en plastique, les agents oxydants, les solutions alcalines, les diluants, les combustibles, les mastics à base d'huile, les hydrocarbures, la mousse à pulvériser et les agents moussants (isolants).

Il est également recommandé que tous les raccords filetés soient faits uniquement avec du ruban de téflon<sup>MD</sup>.

### AVIS

Ces informations ne sont pas destinées à remplacer les informations d'installation et de sécurité complètes du produit ni l'expérience d'un installateur professionnel. Vous devez lire attentivement toutes les instructions d'installation et les informations relatives à la sécurité du produit avant de commencer l'installation de ce produit.

**\*La surface sous eau de ce produit, en contact avec l'eau de consommation, contient en poids moins de 0,25 % de plomb.**


Les spécifications des produits Watts en unités usuelles américaines et métriques sont approximatives et ne sont fournies qu'à titre de référence. Pour des mesures précises, veuillez contacter le service technique de Watts. Watts se réserve le droit de changer ou de modifier la conception, la construction, les spécifications ou les matériaux des produits sans préavis et sans encourir aucune obligation de procéder à de tels changements et modifications sur les produits Watts vendus antérieurement ou ultérieurement.

# WATTS<sup>®</sup>


# Éléments d'assemblage

## Collecteur enfichable en plastique

### Style à côté unique





### Style à deux côtés



# Dimensions d'installation

## Collecteur enfichable en plastique




**Poids** - les poids sont approximatifs

## Collecteurs - unique

### Collecteurs : corps d'union unique


| MODÈLE                                        | CODE DE COMMANDE | TAILLE ET RACCORDEMENT | POIDS DE L'ARTICLE |     |
|-----------------------------------------------|------------------|------------------------|--------------------|-----|
|                                               |                  |                        | lb                 | kg  |
| <b>Type d'emballage : Emballage unique</b>    |                  |                        |                    |     |
| 3589-1810                                     | 0959257          | 1 po CTS x 1/2 po CTS  | 3,4                | 1,5 |
| <b>Type d'emballage : Conditionné en vrac</b> |                  |                        |                    |     |
| 3589-1810                                     | 81903052         | 1 po CTS x 1/2 po CTS  | 3,4                | 1,5 |



3589

### Collecteurs - Corps à tige unique - Droite


| MODÈLE                                        | CODE DE COMMANDE | TAILLE ET RACCORDEMENT | POIDS DE L'ARTICLE |     |
|-----------------------------------------------|------------------|------------------------|--------------------|-----|
|                                               |                  |                        | lb                 | kg  |
| <b>Type d'emballage : Emballage unique</b>    |                  |                        |                    |     |
| 3590-1810                                     | 0959258          | 1 po CTS x 1/2 po CTS  | 3                  | 1,4 |
| <b>Type d'emballage : Conditionné en vrac</b> |                  |                        |                    |     |
| 3590-1810CP                                   | 81903053         | 1 po CTS x 1/2 po CTS  | 3                  | 1,4 |



3590

### Collecteurs - Corps à tige unique - Gauche

| MODÈLE                                     | CODE DE COMMANDE | TAILLE ET RACCORDEMENT | POIDS DE L'ARTICLE |     |
|--------------------------------------------|------------------|------------------------|--------------------|-----|
|                                            |                  |                        | lb                 | kg  |
| <b>Type d'emballage : Emballage unique</b> |                  |                        |                    |     |
| 3591-1810                                  | 0959259          | 1 po CTS x 1/2 po CTS  | 3                  | 1,4 |
| <b>Type d'emballage : En vrac</b>          |                  |                        |                    |     |
| 3591-1810CP                                | 81903059         | 1 po CTS x 1/2 po CTS  | 3                  | 1,4 |



3591

### Trousses de support latéral unique de collecteur


| MODÈLE                                     | CODE DE COMMANDE | TAILLE ET RACCORDEMENT | POIDS DE L'ARTICLE |     |
|--------------------------------------------|------------------|------------------------|--------------------|-----|
|                                            |                  |                        | lb                 | kg  |
| <b>Type d'emballage : Emballage unique</b> |                  |                        |                    |     |
| 3581-18                                    | 0959260          | Pour la série 35       | 1,1                | 0,5 |
| <b>Type d'emballage : En vrac</b>          |                  |                        |                    |     |
| 3581-18CP                                  | 81903044         | Pour la série 35       | 1,1                | 0,5 |

3581

## Collecteurs - double

### Collecteur - corps à union double


| MODÈLE                                     | CODE DE COMMANDE | TAILLE ET RACCORDEMENT | POIDS DE L'ARTICLE |     |
|--------------------------------------------|------------------|------------------------|--------------------|-----|
|                                            |                  |                        | lb                 | kg  |
| <b>Type d'emballage : Emballage unique</b> |                  |                        |                    |     |
| 3583-1810                                  | 0959303          | 1 po CTS x 1/2 po CTS  | 6,8                | 3,1 |
| <b>Type d'emballage : En vrac</b>          |                  |                        |                    |     |
| 3583-1810CP                                | 819903046        | 1 po CTS x 1/2 po CTS  | 6,8                | 3,1 |



3583

### Collecteurs - corps à double tige

| MODÈLE                                     | CODE DE COMMANDE | TAILLE ET RACCORDEMENT | POIDS DE L'ARTICLE |     |
|--------------------------------------------|------------------|------------------------|--------------------|-----|
|                                            |                  |                        | lb                 | kg  |
| <b>Type d'emballage : Emballage unique</b> |                  |                        |                    |     |
| 3584-1810                                  | 0959304          | 1 po CTS x 1/2 po CTS  | 6                  | 2,7 |
| <b>Type d'emballage : En vrac</b>          |                  |                        |                    |     |
| 3584-1810CP                                | 819903047        | 1 po CTS x 1/2 po CTS  | 6                  | 2,7 |




3584

## Collecteurs - double (suite)

### Trousses de support latéral double de collecteur

| MODÈLE                                     | CODE DE COMMANDE | TAILLE ET RACCORDEMENT | POIDS DE L'ARTICLE |      |
|--------------------------------------------|------------------|------------------------|--------------------|------|
|                                            |                  |                        | lb                 | kg   |
| <b>Type d'emballage : Emballage unique</b> |                  |                        |                    |      |
| 3580-18                                    | 0959295          | Pour la série 35       | 1,5                | 0,69 |
| <b>Type d'emballage : En vrac</b>          |                  |                        |                    |      |
| 3580-18CP                                  | 81903043         | Pour la série 35       | 1,5                | 0,69 |



3580

### Bouchon de séparateur de collecteur


| MODÈLE                                     | CODE DE COMMANDE | TAILLE ET RACCORDEMENT | POIDS DE L'ARTICLE |     |
|--------------------------------------------|------------------|------------------------|--------------------|-----|
|                                            |                  |                        | lb                 | kg  |
| <b>Type d'emballage : Emballage unique</b> |                  |                        |                    |     |
| 3582-18                                    | 0959266          | Pour la série 35       | 0,3                | 14. |
| <b>Type d'emballage : En vrac</b>          |                  |                        |                    |     |
| 3582-18CP                                  | 81903045         | Pour la série 35       | 0,3                | 14. |



3582

### Extrémités de retour de collecteur


| MODÈLE                                     | CODE DE COMMANDE | TAILLE ET RACCORDEMENT | POIDS DE L'ARTICLE |     |
|--------------------------------------------|------------------|------------------------|--------------------|-----|
|                                            |                  |                        | lb                 | kg  |
| <b>Type d'emballage : Emballage unique</b> |                  |                        |                    |     |
| 3585-18                                    | 0959296          | 1 po CTS               | 2,3                | 1,0 |
| <b>Type d'emballage : En vrac</b>          |                  |                        |                    |     |
| 3585-18CP                                  | 89030248         | 1 po CTS               | 2,3                | 1,0 |



3585

### Plaques étiquettes rouges du collecteur


| MODÈLE                                     | CODE DE COMMANDE | TAILLE ET RACCORDEMENT      | POIDS DE L'ARTICLE |      |
|--------------------------------------------|------------------|-----------------------------|--------------------|------|
|                                            |                  |                             | lb                 | kg   |
| <b>Type d'emballage : Emballage unique</b> |                  |                             |                    |      |
| 3586-18                                    | 0959261          | Rouge - Pour 35 et métrique | 0,2                | 0,09 |
| <b>Type d'emballage : En vrac</b>          |                  |                             |                    |      |
| 3586-18CP                                  | 81903049         | Rouge - Pour 35 et métrique | 0,2                | 0,09 |



3586

### Plaques étiquettes bleues du collecteur


| MODÈLE                                     | CODE DE COMMANDE | TAILLE ET RACCORDEMENT     | POIDS DE L'ARTICLE |      |
|--------------------------------------------|------------------|----------------------------|--------------------|------|
|                                            |                  |                            | lb                 | kg   |
| <b>Type d'emballage : Emballage unique</b> |                  |                            |                    |      |
| 3587-18                                    | 0959262          | Bleu - Pour 35 et métrique | 0,2                | 0,09 |
| <b>Type d'emballage : En vrac</b>          |                  |                            |                    |      |
| 3587-18CP                                  | 81903050         | Bleu - Pour 35 et métrique | 0,2                | 0,09 |



3587

### Trousses de réparation de robinet de collecteur

| MODÈLE                                        | CODE DE COMMANDE | TAILLE ET RACCORDEMENT | POIDS DE L'ARTICLE |      |
|-----------------------------------------------|------------------|------------------------|--------------------|------|
|                                               |                  |                        | lb                 | kg   |
| <b>Type d'emballage : Emballage unique</b>    |                  |                        |                    |      |
| 3588-10                                       | 0650763          | Bobine de 1/2 po       | 0,7                | 0,32 |
| <b>Type d'emballage : Conditionné en vrac</b> |                  |                        |                    |      |
| 3588-10CP                                     | 81903051         | Bobine de 1/2 po       | 0,7                | 0,32 |



3588



É.-U. : Tél. : (978) 689-6066 • Téléc. : (978) 975-8350 • Watts.com

Canada : Téléphone : 905 332-4090 • Téléc. : (905) 332-7068 • Watts.ca

Amérique latine : Tél. : (52) 55-4122-0138 • Watts.com