

# Sous pression

## Vannes Watts avec raccordement par sertissage

Watts offre actuellement toute une gamme de vannes à raccordement par sertissage pour les applications résidentielles et commerciales légères. Elles peuvent être utilisées aussi bien pour des constructions neuves que pour des projets de rénovation, comme solution de rechange à un joint soudé.

La technologie offre un moyen de :

- Joindre la tuyauterie en cuivre aux vannes en laiton et en bronze plus efficacement qu'avec la soudure
- Économiser du temps et des coûts de main-d'œuvre (par rapport à la soudure)
- Créer un joint solide, fiable et étanche
- Éviter les problèmes liés à la soudure, comme les incendies, la fumée et les avertisseurs d'incendie (souvent requis lors de la soudure)



# Vannes Watts avec raccordement par sertissage

Code de commande	Description
<b>Vannes de réduction de pression</b>	
88006871	1/2 LF25AUB-DU-PR-Z3
88006877	3/4 LF25AUB-DU-PR-Z3
88006874	1 LF25AUB-DU-PR-Z3
88006872	1 1/4 LF25AUB-DU-PR-Z3
88006873	1 1/2 LF25AUB-DU-PR-Z3
88006875	2 LF25AUB-DU-PR-Z3
88006876	1/2 LFN45BM1-DU-PR
88006880	3/4 LFN45BM1-DU-PR
88006878	1 LFN45BM1-DU-PR
88006879	1 1/4 LFN45B-DU-PR
88006881	1 1/2 LFN45B-DU-PR
88006882	2 LFN45B-DU-PR
88006883	3/4 LFN55BM1-DU-PR
88006884	1 LFN55BM1-DU-PR
<b>Robinetts à bille</b>	
88005493	1/2 LFFBV-3 Press-M2
88005494	3/4 LFFBV-3 Press-M2
88005495	1 LFFBV-3 Press-M2
88005496	1-1/4 LFFBV-3 Press-M2
88005497	1-1/2 LFFBV-3 Press-M2
88005498	2 LFFBV-3 Press-M2
88005499	2-1/2 LFFBV-3 Press-M2
88005500	3 LFFBV-3 Press-M2
88005501	4 LFFBV-3 Press-M2
0068087	3/4 IPFM1-PRESS
0068088	1 IPFM1-PRESS
0068089	1 1/4 IPFM1-PRESS

Code de commande	Description
<b>Vannes hydrauliques</b>	
0858566	1 ASM1 (avec sertissage)
0858567	1 1/4 ASM1 (avec sertissage)
0858568	1 1/4 HPX-D (avec sertissage)
0858569	1/2 B1156F (avec sertissage)
0386470	3/4 9DM2 (avec sertissage)
0386471	1/2 9D-M3 (avec sertissage)
0386473	1/2 B911T-M3 (avec sertissage)
0386474	1/2 BD911 (avec sertissage)
0386475	1/2 BD1156F (avec sertissage)
<b>Mélangeurs</b>	
6550788	1/2 LF1170M2-UT (avec sertissage)
6550789	3/4 LF1170M2-UT (avec sertissage)
6550790	1 LF1170M2-UT (avec sertissage)
6550791	1/2 LFMMVM1-UT (avec sertissage)
6550792	3/4 LFMMVM1-UT (avec sertissage)
6550793	1 LFMMVM1-UT (avec sertissage)
<b>Dispositifs anti-refoulement</b>	
0063238	1/2 LF007-QT (avec sertissage)
0063239	3/4 LF007M3-QT (avec sertissage)
0063240	1 LF007M1-QT (avec sertissage)
0063241	1 1/4 LF007M2-QT (avec sertissage)
0063242	1 1/2 LF007M2-QT (avec sertissage)
0063243	2 LF007M1-QT (avec sertissage)
0391026	1/2 LF009-QT (avec sertissage)
0391027	3/4 LF009M3-QT (avec sertissage)
0391028	1 LF009M1-QT (avec sertissage)
0391029	1 1/4 LF009M2-QT (avec sertissage)
0391030	1 1/2 LF009M2-QT (avec sertissage)
0391031	2 LF009M1-QT (avec sertissage)

