


Fast heating wire installation • Crack isolation • Waterproofing

Installation rapide de câble chauffant • Isolation des fissures • Imperméabilisation

Instalación cableada con calefacción rápida • Aislamiento de grietas • Impermeabilidad

HeatMatrix™



Approximately 3" (7.6 cm) cable spacing: for most efficient heat distribution.

Versatile heating cable capability: Spacing can be adjusted to match floor and room heating needs. Alternate between 2" and 3" (5 and 7.6 cm) spacing for high heat loss areas or between 3 and 4" (7.6 and 10 cm) for lower heat loss areas. 3" (7.6 cm) spacing is the standard.

Lightweight uncoupling with shear stress control: One-ply non-woven fleece under the membrane neutralizes stress caused by movement in the substrate.

0.24" (6 mm) thick membrane: Can be used without heating cables as an uncoupling membrane for matching up to higher floors to achieve a level transition.

Waterproofing: Protects the substrate from moisture penetration and water seepage.

Vapor management system: Deep groove air channels above the fleece layer provide a path for moisture to dissipate. Well suited for below-grade installations.


PLANNING | PLANIFICATION | PLANIFICACIÓN

Step 1 Calculate the area of the floor to be heated.

- Measure total wall-to-wall area of the room and subtract the square footage of all built-ins (tub, toilet, cabinets, etc.)
- Multiply this area by 0.9 and round to the nearest 5ft² (0.46m²). This is the heated area.
- Select the appropriate WarmWire size that covers your needs based on the square footage of the heated area.

Step 2 Calculate the area of the room to be tiled.

- Measure total wall-to-wall area of the room and include the square footage of any built-ins (tubs, toilet, cabinets, etc.) where HeatMatrix will be installed.
- Select the appropriate HeatMatrix roll that covers your needs based on the total square footage of the tiled area.



Aproximadamente 3 pulg. (7,6 cm) de espacio de cable: para una distribución más eficaz del calor.

Capacidad de cable de calefacción versátil: El espacio puede ajustarse según las necesidades de calefacción del piso y del ambiente. Alterne entre espacios de 2 y 3 pulg (5 y 7,6 cm) para áreas de gran pérdida de calor o entre 3 y 4 pulg (7,6 y 10 cm) para áreas de menor pérdida de calor. El espacio estándar es de 3 pulg (7,6 cm).


Desacoplamiento liviano con control de esfuerzo de corte: Una capa de vellón no tejido debajo de la membrana neutraliza la tensión que provoca el movimiento en el substrato.

Membrana gruesa de 0,24 pulg. (6 mm): Puede usarse sin cables de calefacción como membrana de desacoplamiento para ajustarse a pisos más altos y lograr la transición de nivel.

Impermeabilidad: Protege el sustrato de la penetración de humedad y la filtración de agua.

Sistema de administración del vapor: Los canales de aire con ranura profunda sobre la capa de vellón ofrecen una vía de disipación de la humedad. Apto para instalaciones debajo del nivel del suelo.

HeatMatrix



ft ² pi ² pies ²	m ²	L	W larg A	Order# # de commande Orden#	Model Modèle Modelo
161	15	49.2' (15m)	3.28' (1m)	81019454	8006GRY161-ST
40	3.7	12.2' (3.7m)	3.28' (1m)	81019455	8006GRY40-ST
10.2	.95	3.1' (.95m)	3.28' (1m)	81020013	8006GRY11-ST

HeatMatrix Joint Tape



ft ² pi ² pies ²	m ²	L	W larg A	Order# # de commande Orden#	Model Modèle Modelo
10.4	.96	25' (7.6m)	5" (.13m)	81019457	8001GRY25-ST

MATERIALS AND TOOLS REQUIRED FOR INSTALLATION

- Premium modified thin set mortar
- Notched trowel
- Hand roller or grout float

* modified or non-modified thin-set mortar as recommended by the tile manufacturer. Refer to mortar manufacturer specifications to ensure product selected is suitable for use over an uncoupling membrane.

** 2 by 2 inch minimum tile size

MATERIAUX ET OUTILS NÉCESSAIRES POUR L'INSTALLATION

- Ciment-colle modifié de qualité supérieure
- Truelle brettée
- Rouleau à main ou taloche à joints

* ciment-colle modifié ou non modifié, selon les recommandations du fabricant de carrelage. Consulter les spécifications du fabricant de ciment-colle afin de vérifier que le produit choisi peut être appliqué sur une membrane de désolidarisation.

** 2 par 2 pouces de taille minimum de carreaux

MATERIALES Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN

- Mortero de textura fina premium modificado
- Llana dentada
- Rodillo manual o talocha

* mortero de textura fina modificado o no modificado, según la recomendación del fabricante de baldosas. Consulte las especificaciones del fabricante de morteros para asegurarse de que el producto seleccionado sea adecuado para el uso con una membrana de desacoplamiento.

** tamaño mínimo de azulejo de 2 por 2 pulgadas

10 Year performance /
25 year composition warranty

Garantie de 10 ans sur le rendement /
25 ans sur la composition

Garantía de 10 años de desempeño /
25 años para la composición

