

## Thermopompe écoénergétique sans effort et commande CVCA hybride

Offrez à vos clients des mises à niveau intelligentes du thermostat et des conversions de fournaise à thermopompe sans avoir à tirer des câbles, à réparer les murs ou à remplacer les piles.

Le thermostat Invita® Wi-Fi 564 est la solution tout-en-un dont vos clients ont besoin pour exploiter efficacement leurs nouveaux systèmes CVCA.



Couleurs d'affichage : noir, blanc, espresso, latte et bleu

## Une meilleure conception. Un meilleur contrôle. De meilleurs systèmes.

Choisissez votre thermostat chez les leaders de la thermométrie avec plus de 40 ans d'expérience. Demandez à votre entrepreneur/grossiste des thermostats Wi-Fi tekmar et profitez du confort, de la commodité et de l'efficacité énergétique pendant des années.



● Représentant

● Siège social



Professionnels de l'industrie : communiquez avec les représentants tekmar locaux pour localiser un distributeur.  
<https://www.watts.com/how-to-buy-sales-representative>

**tekmar**®

A WATTS Brand Tél. : 1 800 438-3903 • Téléc. : 250 984-0815  
tekmarControls.com

S-T-564-Invita 2449

P10112

© 2024 tekmar

# Invita®

## Thermostat Wi-Fi 564



Scannez le code QR pour regarder une vidéo



fonctionne avec alexa

Fonctionne avec Google Home

## Finis les soucis de câblage

Permet d'éviter :

- De tirer de nouveaux fils
- De reboucher des trous et de repeindre des murs
- D'utiliser des piles
- D'avoir recours à un détournement d'alimentation instable
- D'avoir des signaux sans fil peu fiables

**tekmar**®

A WATTS Brand

# Manque de câbles? Pas de problème! Nous avons ce qu'il vous faut

Le thermostat Wi-Fi Invita® utilise les deux fils existants pour brancher l'affichage qui se trouve dans le séjour au module d'interface CVCA dans le local technique.



## Fonctionne avec la plupart des systèmes CVCA

### Systèmes conventionnels :

- Chauffage jusqu'à 2 étapes, refroidissement à 2 étapes, ventilateur et 2 accessoires

### Pompe à chaleur et systèmes à double carburant :

- Chauffage jusqu'à 4 étapes, refroidissement à 2 étapes, ventilateur, vanne d'inversion et 1 accessoire

### Options accessoires :

- Humidificateur, déshumidificateur, ventilateur à HRV/ERV

## Tranquillité d'esprit

Le thermostat Invita envoie une notification par courriel en cas de problème avec l'équipement CVCA. Lorsqu'il est utilisé avec une butée-stop de détecteur d'eau Watts FloodSafe™, le thermostat Invita vous avertit de l'arrêt d'alimentation du chauffe-eau pour éviter les dommages dus à une inondation.

**tekmar**  
A WATTS Brand



## Caractéristiques du thermostat intelligent



- Application mobile
- Notifications par courriel des alertes



- Programmation avec démarrage anticipé
- Contrôle de la consommation énergétique
- Plage de température de fonctionnement étendue



- Mode Absence pour économiser l'énergie



- Avertissement en cas de fuite d'eau avec le raccord à la butée-stop de détecteur d'eau Watts FloodSafe®



- Météo
- Température extérieure



- Contrôle de l'humidité relative
- Ventilation



- Affichage à plusieurs couleurs
- Profil mince



- Contrôlez votre appareil avec Google Home et Amazon Alexa.

## Watts Home a ce qu'il vous faut



Le thermostat Wi-Fi Invita peut être ajusté à distance depuis votre appareil mobile ou votre ordinateur portable avec l'application Watts Home.

 **Watts® Home**

