

Especificación de ingeniería

Nombre del trabajo _____

Contratista _____

Ubicación del trabajo _____

Aprobación _____

Ingeniero _____

No. de OC del contratista _____

Aprobación _____

Representante _____

SIN PLOMO*

WATTS® pure water

Modelo PWRO4ZRO

Sistema de ósmosis inversa ZeroWaste®

El Sistema de ósmosis inversa patentado en el punto de uso ZeroWaste® fue el primero que no generó desperdicios de agua. Los sistemas comparables normalmente desperdician hasta 4 a 12 galones (15 a 45 litros) por cada galón de agua de ósmosis inversa producida. Este sistema de ósmosis inversa de Watts proporciona agua de mejor calidad que la embotellada para aplicaciones residenciales.

Características

- 4 etapas: sedimentos, bloque de carbón, membrana de OI y filtro final
- Tecnología patentada con diseño avanzado: SIN AGUA DESPERDICIA DA
- Membrana de OI de alta producción, de hasta 50 galones (189 litros) por día
- Adapt-a-Valve™ para una fácil instalación
- Incluye un elegante grifo Watts de diseñador, cromado, de montaje superior, suministro de alto flujo de 3/8" (0.95 cm)
- El sistema se entrega completo, con grifo, conectores, mangueras y tanque de ósmosis inversa (OI), todo lo requerido para una fácil y rápida instalación

Beneficios

- Ahorra hasta 7000 galones (26 500 litros) al año en una aplicación residencial típica
- No se requiere conexión de drenaje
- Ideal para aplicaciones de baja presión o pozos
- Diseño que ahorra espacio, se instala debajo del fregadero o en un espacio limitado
- La membrana semipermeable reducirá los contaminantes hasta 1/10 000 de una micra
- Proporciona agua de excelente sabor para beber y cocinar
- Reduce los sedimentos,** el cloro que causa mal sabor,** TDS y microorganismos

*La superficie húmeda de este producto en contacto con agua potable contiene menos de 0.25 % de plomo por peso.

**Las declaraciones de reducción no han sido sometidas a pruebas ni certificadas por la WQA.



PWRO4ZRO

⚠ ADVERTENCIA

No utilizar con agua microbiológicamente insegura o de calidad desconocida sin una desinfección adecuada antes o después del sistema.

AVISO

La información contenida en este documento no pretende reemplazar la información completa sobre la instalación y seguridad del producto disponible ni la experiencia de un instalador de productos capacitado. Es necesario que lea detenidamente todas las instrucciones de instalación y la información de seguridad del producto antes de comenzar a instalarlo.

AVISO

Los sistemas certificados para reducción de quistes se pueden utilizar con agua desinfectada que pudiera contener quistes filtrables.



C

US

Sistema certificado por la WQA según las normas NSF (National Sanitation Foundation, Fundación Nacional de Saneamiento)/ANSI (American National Standards Institute, Instituto Nacional Estadounidense de Estándares) 58 para la reducción de las declaraciones especificadas en la hoja de datos de rendimiento en IOM-WQ-PWRO4ZRO, y la norma NSF/ANSI/CAN 372 en cuanto a "libre de plomo".

Las especificaciones de los productos de Watts en unidades de medida estadounidenses y métricas habituales son aproximadas y se proporcionan solo como referencia. Para conocer las dimensiones exactas, póngase en contacto con el Servicio Técnico de Watts. Watts se reserva el derecho de cambiar o modificar el diseño, la fabricación, las especificaciones o los materiales del producto, sin previo aviso y sin incurrir en ninguna obligación de hacer dichos cambios y modificaciones en los productos de Watts que se hayan vendido antes o después del cambio o la modificación.

WATTS®

Especificación del sistema

Temperatura:	Mínima 40 °F (4.4 °C) Máxima 100 °F (37.8 °C)
Presión:	Mínima 40 psi (2.80 kg/cm²), Máxima 85 psi (6.0 kg/cm²)
pH:	Mínimo 2, máximo 11
Hierro (Fe):	Máx. 0.2 ppm
TDS (Sólidos disueltos totales):	< 1800 ppm
Turbidez:	< 5 NTU
Dimensiones de la unidad:	Aprox. 20" x 18" x 6" (50.8 x 45.7 x 15.2 cm) (ancho x alto x profundidad)

Paquetes de filtro de remplazo

MODELO	FRECUENCIA	DESCRIPCIÓN
PWFPKSEDCB	6 meses	Incluye solo filtro de carbón y de sedimentos
PWFPK4R04	Kit de filtro maestro	Incluye todos los filtros y la membrana
PWMEM50	De 2 a 5 años	Membrana de 50 galones (189 litros) por día
PWILGAC10	Anualmente	Filtro en línea final de 10" (25.4 cm)

Nota: En función de las condiciones del agua de alimentación, el plazo para remplazo puede variar.

