

Spécification technique

Nom du projet _____

Entrepreneur _____

Emplacement du projet _____

Approbation _____

Ingénieur _____

N° de commande de l'entrepreneur _____

Approbation _____

Représentant _____

SANS PLOMB*

Modèle PWRO4ZRO

Système d'Osmose Inverse ZeroWaste®

Le système d'osmose Inverse breveté ZeroWaste® au point d'utilisation est le tout premier système d'OI sans gaspillage d'eau. Les systèmes comparables gaspillent généralement 4 à 12 gallons pour chaque gallon d'eau osmosée produit. Ce système OI hautement efficace de Watts offre une qualité d'eau supérieure à celle des bouteilles pour des applications résidentielles.

Caractéristiques

- Le système à quatre étapes inclut les sédiments, le bloc de charbon, la membrane OI et le filtre final
- Technologie brevetée utilisant une conception avancée : PAS D'EAU GASPILLÉE
- Membrane OI à haut rendement jusqu'à 50 gallons par jour
- Adapt-A-Valve™ pour une installation facile
- Comprend un élégant robinet chromé élégant à montage sur plan de travail de designer Watts avec débit élevé de $\frac{3}{8}$ po
- Le système est livré avec un robinet, les raccords, les tubes et un réservoir de stockage OI pour une installation standard simple et facile

Avantages

- Économise jusqu'à 7 000 gallons par an pour une application résidentielle typique
- Aucun raccordement de vidange requis
- Idéal pour les applications de puits ou de basse pression
- Conception à économie d'espace, s'installe sous l'évier ou dans des espaces réduits
- La membrane semi-perméable réduira les contaminants jusqu'à 1/10 000 de micron
- Fournit une eau délicieuse pour boire et cuisiner
- Réduit les sédiments,** le chlore qui a causé le mauvais goût,** les solides dissous totaux (SDT) et les sporocystes

*La surface sous eau de ce produit, en contact avec l'eau de consommation, contient en poids moins de 0,25 % de plomb.

**Les revendications concernant la réduction ne sont ni testées ni certifiées par la WQA.

WATTS®
pure water



PWRO4ZRO

⚠ AVERTISSEMENT

Ne l'utilisez pas avec de l'eau impropre sur le plan microbiologique ou dont la qualité est inconnue sans procéder à une désinfection adéquate en amont ou en aval du système.

AVIS

Les renseignements contenus dans le présent document ne sont pas destinés à remplacer l'ensemble des renseignements disponibles sur l'installation et la sécurité du produit, ni l'expérience d'un installateur de produits qualifié. Vous êtes tenu de lire attentivement toutes les instructions d'installation et les renseignements relatifs à la sécurité du produit avant d'en commencer l'installation.

AVIS

Système certifié pour la réduction des sporocystes; peut être utilisé pour traiter des eaux désinfectées pouvant contenir des sporocystes filtrables.



Système certifié par WQA conformément à la norme NSF/ANSI 58 pour la validation des informations revendiquées sur la fiche de données de performance dans IOM-WQ-PWRO4ZRO, et conformément à la norme NSF/ANSI 372 pour l'absence de plomb.

Les spécifications des produits Watts en unités coutumières américaines et métriques sont approximatives et ne sont fournies qu'à titre de référence. Pour des mesures précises, veuillez contacter le service technique de Watts. Watts se réserve le droit de changer ou de modifier la conception, la construction, les spécifications ou les matériaux des produits sans préavis ni encourir aucune obligation de procéder à ces changements et modifications sur les produits de Watts vendus antérieurement ou ultérieurement.

WATTS®

Spécification du système

Température :	Minimum 40 °F (4,4 °C) Maximum 100 °F (37,8 °C)
Pression :	Minimum 40 psi (2,80 kg/cm ²), Maximum 85 psi (6,0 kg/cm ²)
pH :	Minimum 2, Maximum 11
Fer (Fe) :	Max 0,2 ppm
SDT (Solides dissous totaux) :	<1 800 ppm
Turbidité :	< 5 NTU
Dimensions de l'unité :	Environ 20 po L x 18 po H x 6 po P

Paquets de filtres de rechange

MODÈLE	FRÉQUENCE	DESCRIPTION
PWFPKSEDCB	6 mois	Inclut seulement les filtres à sédiments et charbon
PWFPK4R04	Trousse de filtre principale	Inclut tous les filtres et la membrane
PWMEM50	2 à 5 ans	Membrane 50 gallons par jour
PWILGAC10	Annuellement	Filtre en ligne final 10 po

Remarque : Les intervalles de remplacement peuvent varier en fonction de la qualité de l'eau d'alimentation.

