


Soumission

Travail _____ Designer _____ Contact _____

Invita® Wi-Fi Thermostat 564



Les mises à niveau intelligentes du thermostat et les conversions de la fournaise en pompe à chaleur n'ont jamais été aussi simples qu'avec le dispositif Invita® Wi-Fi Thermostat 564. En utilisant seulement les deux fils existants de n'importe quel espace de vie, l'Invita se connecte facilement à un module d'interface CVCA dans la salle technique. Il fonctionne avec la plupart des types de systèmes de chauffage et de refroidissement, y compris les systèmes conventionnels, les systèmes de pompe à chaleur et les systèmes bi-carburant, et offre un ventilateur intégré, le contrôle de l'humidité relative et de la ventilation. L'application mobile Watts(R) Home comprend une surveillance à distance en temps réel, des réglages de paramètres et des notifications si des problèmes surviennent avec le système CVCA. Plus besoin de tirer de nouveaux fils, de réparer et de repeindre les murs et de changer les piles. Juste un confort écoénergétique facile à utiliser pour toute la famille, appuyé par la marque Energy Star.



Spécifications

Appelez le service clientèle si vous avez besoin d'aide pour les détails techniques.

Invita Wi-Fi Thermostat 564 Le thermostat Wi-Fi qui n'utilise que deux fils.	
Documentation	Soumission, Manuel d'utilisation et d'installation, Manuel de l'utilisateur, Registre des tâches, Manuel Watts® Home
Poids de l'emballage	1,3 lb (600 g)
Dimensions	Affichage : 4 1/2 po H x 2 3/4 po L x 9/16 po P (114 x 70 x 14 mm) Module d'interface CVCA : 7 7/16 po H x 4 7/16 po L x 1 1/4 po P (188 x 112 x 31 mm)
Affichage	Écran tactile couleur de 3,5 po (89 mm)
Boîtier	Affichage : Plastique PVC blanc, type NEMA 1 Module d'interface CVCA : Plastique PVC bleu, type NEMA 1
Approbations	Satisfait les critères de la Classe B : ICES et FCC Partie 15, Energy Star
Conditions de température ambiante	Affichage : -4 °F à 122 °F (-20 °C à 50 °C), humidité relative ≤ 90 % sans condensation Module d'interface CVCA : -40 à 122 °F (-40 à 50 °C), HR ≤ 90 % sans condensation, l'utilisation extérieure exige le montage dans une enceinte NEMA 3
Environnemental	Ne pas utiliser en présence d'ammoniaque, par exemple dans les granges.
Alimentation électrique	21 à 30 V (c.a.), 6 VA, Classe 2
Relais	30 V(c.a.), 2 A, circuits de classe 2
Capteur d'humidité	0 à 90 % ± 4 % humidité relative
Sonde de température	Thermistance NTC, 10 kΩ @ 77 °F (25 °C ± 0,2 °C) B=3892
Capteurs facultatifs	tekmar type 070, 072, 073, 076, 077, 079, 084, 086, 087
Communications	Wi-Fi 802.11n, 2,4 GHz, chiffrement WPA2
Application mobile	Apple iOS 12 ou version ultérieure, Android 10 ou version ultérieure
Langues	English/Français/Español
Garantie	Garantie limitée de 3 ans

Les spécifications des produits tekmar en unités coutumières américaines et métriques sont approximatives et ne sont fournies qu'à titre de référence. Pour des mesures précises, veuillez communiquer avec le service technique de tekmar. Watts se réserve le droit de changer ou de modifier la conception, la construction, les spécifications ou les matériaux des produits sans préavis et sans encourir aucune obligation de procéder à de tels changements et modifications sur les produits tekmar vendus antérieurement ou ultérieurement.

Fonctionne avec

les systèmes conventionnels

- Chauffage à deux étapes, refroidissement à deux étapes, ventilateur et deux accessoires

Pompe à chaleur et systèmes bi-carburant

- Chauffage à quatre étapes, refroidissement à deux étapes, ventilateur, vanne d'inversion et un accessoire

Options accessoires



- Humidificateur, déshumidificateur, ventilateur à HRV/ERV

Caractéristiques

- Application mobile pour appareils Android et iOS
- Notifications par courriel avec option d'alertes de la soupape d'arrêt du détecteur d'eau FloodSafe® Watts®
- Affichage de la température extérieure et de la météo
- Programmation avec démarrage anticipé
- Humidité relative
- Ventilation
- Mode Absent économisant l'énergie
- Trois entrées de capteur auxiliaires
- Affichage à plusieurs couleurs
- Profil mince de 9/16 po
- Plaque de garniture murale incluse
- Compatibilité de la commande vocale avec Amazon® Alexa et Google® Home
- Certifié Energy Star

tekmar
A WATTS Brand

Exemple d'application



AVIS

Ces informations ne sont pas destinées à remplacer les informations d'installation et de sécurité complètes du produit ni l'expérience d'un installateur professionnel. Vous êtes tenu de lire attentivement toutes les instructions d'installation et les renseignements relatifs à la sécurité du produit avant d'en commencer l'installation.



A WATTS Brand

Tél. : 1 800 438-3903 • Téléc. : (250) 984-0815
tekmarControls.com

