

Nom du projet _____

Emplacement du projet _____

Ingénieur _____

Approbation _____

Entrepreneur _____

Approbation _____

N° de commande de l'entrepreneur _____

Représentant _____

SANS PLOMB***AquaLock™**

Mini raccords et adaptateurs AquaLock^{MC}

Les manchons et les adaptateurs enfichables AquaLock de Watts sont conçus et fabriqués pour de nombreuses années de service sans tracas. Fabriquée en polypropylène blanc cassé, un matériau thermoplastique haut rendement, la conception AquaLock de Watts permet des raccords rapides et faciles sans l'utilisation des outils d'installation.

Spécifications

Le raccordement doit être effectué à l'aide du mini raccord AquaLock de Watts avec une pince intégrale et un guide de joint torique. Le raccord doit pouvoir tourner complètement sous pression et permettre une déconnexion et une réutilisation faciles sans utiliser d'outils de débranchement. Le raccord ne doit pas être démonté pour se débrancher.

Approptions

- Il est homologué par la National Sanitation Foundation conforme à la norme NSF61 pour l'utilisation dans les systèmes d'eau potable.

Cotes

150 psi à 70 °F (10 bars à 20 °C)

minimum 60 psi à 140 °F (4 bars à 60 °C) 33 °F (1 °C)

Exemple :

1014R-0604

10 = Mini

14 = Tige de réduction

R = Réduction

0604 = $\frac{3}{8}$ po DE x $\frac{1}{4}$ po DE



1001



1015



1010



1015R



1014R



1027



⚠ MISE EN GARDE

Le matériau en polypropylène utilisé dans les raccords AquaLock^{MC} peut être endommagé par l'exposition aux composés organiques volatils (COV) et aux produits chimiques caustiques. Par conséquent, **NE PAS** exposer ce produit à une substance chimique ou étrangère, qui comprendrait l'exposition aux produits suivants : **Pâtes d'étanchéité pour filetage (scellants de filetage)**, insecticides, lubrifiants, nettoyants, peintures, agents de blanchiment, acides, flux de soudure, apprêts et colles pour tuyauterie en plastique, agents oxydants, solutions alcalines, diluants, carburants, calfeutants à base d'huile, hydrocarbures, mousse pulvérisée ou agents moussants (isolation).

AVIS

Ces informations ne sont pas destinées à remplacer les informations d'installation et de sécurité complètes du produit ni l'expérience d'un installateur professionnel. Vous devez lire attentivement toutes les instructions d'installation et les informations relatives à la sécurité du produit avant de commencer l'installation de ce produit.


***La surface sous eau de ce produit, en contact avec l'eau de consommation, contient en poids moins de 0,25 % de plomb.**

Les spécifications des produits Watts en unités coutumières américaines et métriques sont approximatives et ne sont fournies qu'à titre de référence. Pour des mesures précises, veuillez contacter le service technique de Watts. Watts se réserve le droit de changer ou de modifier la conception, la construction, les spécifications ou les matériaux des produits sans préavis et sans encourir aucune obligation de procéder à de tels changements et modifications sur les produits Watts vendus antérieurement ou ultérieurement.

Dimensions – Poids approximatifs (tolérance +/- 1/8 po)


Adaptateur mâle

MODÈLE	CODE DE COMMANDE	TAILLE ET RACCORDEMENT	LONGUEUR DE L'ARTICLE		HAUTEUR DE L'ARTICLE		POIDS DE L'ARTICLE	
			A		B			
			po	mm	in.	mm	oz.	gr.
1001-0402	17103004	¼ po DE x ¼ po NPTF	1 1/16	26	13/16	20	0,20	5,67
1001-0404	17103005	¼ po DE x ¼ po NPTF	1 3/16	30	13/16	20	0,20	5,67
1001-0406	17103006	¼ po DE x 3/8 po NPTF	1 3/16	30	13/16	20	0,20	5,67
1001-0408	17103007	¼ po DE x ½ po NPTF	1 1/2	37	13/16	21	0,30	8,50
1001-0602	17103024	3/8 po DE x ¼ po NPTF	1 1/16	36	13/16	21	0,21	5,90
1001-0604	17103025	3/8 po DE x ¼ po NPTF	1 9/16	39	13/16	21	0,30	8,50
1001-0606	17103026	3/8 po DE x 3/8 po NPTF	1 9/16	39	13/16	21	0,30	8,50
1001-0608	17103027	3/8 po DE x ½ po NPTF	1 11/16	43	13/16	21	0,30	8,50
1001-0806	17103035	½ po DE x 3/8 po NPTF	1 11/16	41	1	25	0,40	11,34
1001-0808	17103036	½ po DE x ½ po NPTF	1 13/16	45	1	25	0,40	11,34




Adaptateur femelle

MODÈLE	CODE DE COMMANDE	TAILLE ET RACCORDEMENT	LONGUEUR DE L'ARTICLE		HAUTEUR DE L'ARTICLE		POIDS DE L'ARTICLE	
			A		B			
			po	mm	in.	mm	oz.	gr.
1010-0401	0666147	¼ po DE x 7/16 po UNS	1 1/2	38	7/8	22	0,32	9,07
1010-0601	0666148	3/8 po DE x 7/16 po UNS	1 9/16	39	7/8	22	0,29	8,16
1010-0404	17103060	¼ po DE x ¼ po NPTF	1 1/2	38	7/8	22	0,29	8,16
1010-0604	17103065	3/8 po DE x ¼ po NPTF	1 9/16	39	7/8	22	0,24	6,80




Tiges réductrices

MODÈLE	CODE DE COMMANDE	TAILLE ET RACCORDEMENT	LONGUEUR DE L'ARTICLE		HAUTEUR DE L'ARTICLE		POIDS DE L'ARTICLE	
			A		B			
			po	mm	in.	mm	oz.	gr.
1014R-0604	0666145	3/8 po DE x ¼ po DE	1 3/4	43	1 1/16	16	0,20	5,67




Manchon

MODÈLE	CODE DE COMMANDE	TAILLE ET RACCORDEMENT	LONGUEUR DE L'ARTICLE		HAUTEUR DE L'ARTICLE		POIDS DE L'ARTICLE	
			A		B			
			po	mm	in.	mm	oz.	gr.
1015-04	17103000	¼ po DE	1 5/8	41	1 1/16	16	0,20	5,67
1015-06	17103020	3/8 po DE	1 15/16	49	13/16	21	0,30	8,50
1015-08	17103030	½ po DE	2 1/4	56	1 po	24	0,50	14,17



Manchon de réduction

MODÈLE	CODE DE COMMANDE	TAILLE ET RACCORDEMENT	LONGUEUR DE L'ARTICLE		HAUTEUR DE L'ARTICLE		POIDS DE L'ARTICLE	
			A		B			
			po	mm	in.	mm	oz.	gr.
1015R-0604	17103021	3/8 po DE x ¼ po DE	1 7/8	48	13/16	21	0,30	8,50
1015R-0806	17103031	½ po DE x 3/8 po DE	2 1/4	56	1 po	24	0,51	14,51



Tige mâle

MODÈLE	CODE DE COMMANDE	TAILLE ET RACCORDEMENT	LONGUEUR DE L'ARTICLE		HAUTEUR DE L'ARTICLE		POIDS DE L'ARTICLE	
			A		B			
			po	mm	in.	mm	oz.	gr.
1027-0402	0666104	¼ po DE x ¼ po NPTF	1 13/16	46	13/16	20	0,20	5,67
1027-0604	0666106	3/8 po DE x ¼ po NPTF	2 1/16	65	13/16	21	0,30	8,50
1027-0606	0666107	3/8 po DE x 3/8 po NPTF	2 1/16	65	13/16	21	0,30	8,62
1027-0806	0666108	½ po DE x 3/8 po NPTF	2 3/4 po	69	1 po	26	0,42	11,79

