

Nom du projet _____

Emplacement du projet _____

Ingénieur _____

Approbation _____

Entrepreneur _____

Approbation _____

N° de commande de l'entrepreneur _____

Représentant _____

SANS PLOMB*

Robinets en plastique AquaLock^{MC}

Les robinets enfichables AquaLock de Watts sont conçus et fabriqués pour de nombreuses années de service sans tracas. Fabriquée en polysulfone blanc cassé, un matériau en plastique thermique haut rendement, la conception AquaLock de Watts permet des raccordements rapides et faciles sans l'utilisation des outils d'installation.

Spécifications

Le raccordement doit être effectué à l'aide du raccord enfichable en plastique AquaLock de Watts avec une pince intégrale et un guide de joint torique. Le raccord doit pouvoir pivoter complètement sous pression et permettre une déconnexion et une réutilisation faciles sans utiliser d'outils de débranchement. Le raccord ne doit pas être démonté pour se débrancher.

Approbations

NSF-61, NSF-14, CSA B137.5, ASTM F877, UPC, ASSE 1061

Cotes

100 psi à 180 °F (6,8 bar à 82 °C)

250 psi à 75 °F (17,3 bars à 24 °C)

Exemple :

3538-10

35 = Plastique

38 = Robinet sélecteur à 3 voies

10 = ½ po CTS

AquaLockTM



3538



3539R



3539



3540



3541



3543



3543R



⚠ MISE EN GARDE

Le matériau en polysulfone utilisé dans les raccords AquaLock^{MC} peut être endommagé par l'exposition aux composés organiques volatils (COV) et aux produits chimiques caustiques. Par conséquent, **NE PAS** exposer ce produit à une substance chimique ou étrangère, qui comprendrait l'exposition aux produits suivants : **Pâtes d'étanchéité pour filetage (scellants de filetage)**, insecticides, lubrifiants, nettoyants, peintures, agents de blanchiment, acides, flux de soudure, apprêts et colles pour tuyauterie en plastique, agents oxydants, solutions alcalines, diluants, carburants, calfeutants à base d'huile, hydrocarbures, mousse pulvérisée ou agents moussants (isolation).

Il est également recommandé que tous les raccords filetés soient faits uniquement avec du ruban de téflon^{MD}.

AVIS

Ces informations ne sont pas destinées à remplacer les informations d'installation et de sécurité complètes du produit ni l'expérience d'un installateur professionnel. Vous devez lire attentivement toutes les instructions d'installation et les informations relatives à la sécurité du produit avant de commencer l'installation de ce produit.

***La surface sous eau de ce produit, en contact avec l'eau de consommation, contient en poids moins de 0,25 % de plomb.**


Les spécifications des produits Watts en unités usuelles américaines et métriques sont approximatives et ne sont fournies qu'à titre de référence. Pour des mesures précises, veuillez contacter le service technique de Watts. Watts se réserve le droit de changer ou de modifier la conception, la construction, les spécifications ou les matériaux des produits sans préavis et sans encourir aucune obligation de procéder à de tels changements et modifications sur les produits Watts vendus antérieurement ou ultérieurement.

WATTS®

Dimensions – Poids – Le poids et les dimensions sont approximatifs (tolérance +/- 1/8)


Robinet selecteurs 3 voies

MODÈLE	CODE DE COMMANDE	TAILLE ET RACCORDEMENT	LONGUEUR DE L'ARTICLE		HAUTEUR DE L'ARTICLE		POIDS DE L'ARTICLE	
			A		B			
			po	mm	in.	mm	oz.	gr.
Type d'emballage : Paquet unique								
3538-10	0959473	½ po CTS	3½	89	2¼	57	2,3	1,04
Type d'emballage : Conditionné en vrac								
3538-10CP	81902985	½ po CTS	3½	89	2¼	57	2,3	1,04




Robinet droits

MODÈLE	CODE DE COMMANDE	TAILLE ET RACCORDEMENT	LONGUEUR DE L'ARTICLE		HAUTEUR DE L'ARTICLE		POIDS DE L'ARTICLE	
			A		B			
			po	mm	in.	mm	oz.	gr.
Type d'emballage : Paquet unique								
3539-08	0959040	¾ po CTS	3	77	1¾	44	1,3	0,59
3539-10	0959098	½ po CTS	3½	89	1¾	44	1,8	0,82
3539-14	0959144	¾ po CTS	4½	114	2	51	3	1,36
Type d'emballage : Conditionné en vrac								
3539-08CP	81902987	¾ po CTS	3	77	1¾	44	1,3	0,59
3539-10CP	81902988	½ po CTS	3½	89	1¾	44	1,8	0,82
3539-14CP	81902990	¾ po CTS	4½	114	2	51	3	1,36




Robinet droits de réduction

MODÈLE	CODE DE COMMANDE	TAILLE ET RACCORDEMENT	LONGUEUR DE L'ARTICLE		HAUTEUR DE L'ARTICLE		POIDS DE L'ARTICLE	
			A		B			
			po	mm	in.	mm	oz.	gr.
Type d'emballage : Paquet unique								
3539R-1004	0959099	½ po CTS x ¼ po DE	3½	89	2¼	57	1,7	0,77
Type d'emballage : Conditionné en vrac								
3539R-1004CP	81902992	½ po CTS x ¼ po DE	3½	89	2¼	57	1,7	0,77




Clapet antiretour Union

MODÈLE	CODE DE COMMANDE	TAILLE ET RACCORDEMENT	LONGUEUR DE L'ARTICLE		HAUTEUR DE L'ARTICLE		POIDS DE L'ARTICLE	
			A		B			
			po	mm	in.	mm	oz.	gr.
Type d'emballage : Paquet unique								
3540-10	0959475	½ po CTS	3⅝	84	1⅞	29	1	0,45
Type d'emballage : Conditionné en vrac								
3540-10CP	81902993	½ po CTS	3⅝	84	1⅞	29	1	0.45



Robinet de dérivation 3 voies

MODÈLE	CODE DE COMMANDE	TAILLE ET RACCORDEMENT	LONGUEUR DE L'ARTICLE		HAUTEUR DE L'ARTICLE		POIDS DE L'ARTICLE	
			A		B			
			po	mm	in.	mm	oz.	gr.
Type d'emballage : Paquet unique								
3541-10	0959474	½ po CTS	3½	89	2⅞	54	2,3	1,04
Type d'emballage : Conditionné en vrac								
3541-10CP	81902994	½ po CTS	3½	89	2⅞	54	2.3	1.04



Vannes empilables

MODÈLE	CODE DE COMMANDE	TAILLE ET RACCORDEMENT	LONGUEUR DE L'ARTICLE		HAUTEUR DE L'ARTICLE		POIDS DE L'ARTICLE	
			A		B		oz.	gr.
			po	mm	in.	mm		
Type d'emballage : Paquet unique								
3543-10	0959366	½ po CTS	4	102	2¼	57	1,7	0,77
Type d'emballage : Conditionné en vrac								
3543-10CP	81902995	½ po CTS	4	102	2¼	57	1,7	0,77

Vannes empilables réductrices

MODÈLE	CODE DE COMMANDE	TAILLE ET RACCORDEMENT	LONGUEUR DE L'ARTICLE		HAUTEUR DE L'ARTICLE		POIDS DE L'ARTICLE	
			A <i>po</i> <i>mm</i>		B <i>in.</i> <i>mm</i>		<i>oz.</i>	<i>gr.</i>
Type d'emballage : Paquet unique								
3543R-1004	0959367	½ po CTS x ¼ po DE	4¼	108	2¼	57	1.8	0.82

Robinet en té

MODÈLE	CODE DE COMMANDE	TAILLE ET RACCORDEMENT	LONGUEUR DE L'ARTICLE		HAUTEUR DE L'ARTICLE		POIDS DE L'ARTICLE	
			A		B		oz.	gr.
			po	mm	in.	mm		
Type d'emballage : Paquet unique								
3550-1004	0959358	½ po CTS x ¼ po DE	3	76	3	76	1.6	0,73
Type d'emballage : Conditionné en vrac								
3550-1004CP	81903009	½ po CTS x ¼ po DE	3	76	3	76	1.6	0.73

Robinet monté sur panneau

MODÈLE	CODE DE COMMANDE	TAILLE ET RACCORDEMENT	LONGUEUR DE L'ARTICLE		HAUTEUR DE L'ARTICLE		POIDS DE L'ARTICLE	
			A		B			
			<i>po</i>	<i>mm</i>	<i>in.</i>	<i>mm</i>	<i>oz.</i>	<i>gr.</i>
Type d'emballage : Conditionné en vrac								
3559-10CP	81903031	½ po CTS	3¾	95	2¼	57	2	0.91

