

Spécification technique

Nom du projet _____

Entrepreneur _____

Emplacement du projet _____

Approbation _____

Ingénieur _____

N° de commande de l'entrepreneur _____

Approbation _____

Représentant _____

Série PWHC40

Systèmes d'osmose inverse commerciaux à usage intensif

Taille de raccord : 1 po

Productivité max. : 2 000 à 24 000 gal/jour

Les systèmes d'osmose inverse (OI) Watts de la série PWHC40 sont des unités OI à haute pression de grade commercial à usage intensif pour la réduction du total des solides dissous dans l'eau. Ils sont conçus pour fournir de l'eau de qualité par osmose inverse, avec des taux de production allant de 2 000 à 24 000 gallons par jour. Ces unités sont conçues pour des installations de montage au sol. L'osmose inverse est un processus par lequel de l'eau sous haute pression passe dans une membrane semi-perméable. Grâce à la membrane, l'eau de qualité passe à travers le matériau membranaire et en sort en une eau de perméat. Les sels minéraux dissous ne peuvent pas traverser la membrane et forment un rejet concentré qui est évacué vers le drain. Ces systèmes OI utilisent des membranes à haute pression et à haut rejet pour fournir un rejet moyen nominal de NaCl ionique de 98 pour cent.

Les systèmes d'osmose inverse de la série PWHC40 constituent une gamme éprouvée, conçue dans un souci de qualité et de durabilité. Cette série est offerte avec un ensemble de caractéristiques présélectionnées, dont notre régulateur numérique avec conductivimètre intégré pour le contrôle et la surveillance. Les boîtiers de membranes en plastique renforcé de fibre de verre (PRF) résistant à la corrosion, les manomètres d'entrée et de sortie de préfiltration, le pressostat basse pression avec redémarrage automatique à retardement réglable, le pressostat haute pression pour la protection du système, les entrées de niveau de réservoir et de verrouillage de prétraitement, le compteur de conductivité intégré, l'alarme de haute conductivité, le rejet et le recyclage réglables, les débitmètres d'eau de perméat, de recyclage et de rejet d'eau, le clapet antiretour d'eau de perméat, l'électrovanne d'entrée, le robinet à soupape de régulation de l'alimentation de la pompe, les manomètres d'eau d'alimentation de membrane et d'eau rejetée, jauges de pression d'eau, le rinçage automatique programmable et la vanne de rejet réglable sont toutes des caractéristiques standards.

Ces systèmes sont conçus pour alimenter un réservoir de stockage atmosphérique pour le recueillement de l'eau d'osmose inverse. L'eau d'osmose inverse a une grande variété d'applications dont le traitement des eaux municipales, alimentation de chaudière à vapeur et de stérilisateur à vapeur, usage de laboratoire, rinçage sans traces, eau pour glace et boissons, eau pour cuisine, traitement d'aliment, placage et finition métalliques, ainsi que l'eau pour humidification. L'osmose inverse est aussi le prétraitement de choix pour les systèmes de de-ionisation (DI) de type échange ionique. L'utilisation d'eau osmosée pour alimenter des systèmes DI réduit le taux d'épuisement de la résine DI jusqu'à 95 pour cent, économisant ainsi le temps, l'argent et les éléments chimiques associés à la régénération de la résine DI.

⚠ AVERTISSEMENT

N'utilisez pas avec de l'eau impropre sur le plan microbiologique ou dont la qualité est inconnue, sans procéder à une désinfection adéquate en amont ou en aval du système.

AVIS

Pour une installation en intérieur seulement.

WATTS®
pure water



PWHC4040121

Caractéristiques

- Compteur intégré de conductivité de l'eau de perméat avec alarme de sortie d'eau à haute conductivité
- Membranes à très faible énergie, rejet nominal de sel de 98 %
- Rinçage automatique de la membrane
- Cadre de support en aluminium enduit de poudre
- Boîtiers de membrane à haute pression en PRF de 300 psi, avec résistance à la corrosion
- Manomètre pour l'évacuation de la pompe de préfiltration
- Interrupteur de sécurité de basse pression d'eau d'alimentation
- Régulateur numérique à base de microprocesseur avec affichage LCD rétroéclairé de 2 lignes et de 20 caractères
- Préfiltre de 20 po
- Pompe centrifuge à étapes multiples
- Entrées de niveau de réservoir et de verrouillage de prétraitement
- Débitmètres d'eau de perméat, de recyclage de rejet et d'eau de rejet
- Vannes réglables de rejet et de recyclage de rejet
- Clapet antiretour d'eau de perméat
- Electrovanne d'entrée automatisée
- Sortie dédiée du panneau OI pour le contrôle de l'alimentation en produits chimiques

Fonctionnalités facultatives

- Vanne de mélange d'alimentation
- Orifice d'échantillonnage de perméat
- Diverses options d'alimentation : 220 VAC, triphasée, 50 Hz; 380 VAC, triphasée, 50 Hz; 460 VAC, triphasée, 60 Hz

Les spécifications des produits Watts en unités usuelles américaines et métriques sont approximatives et ne sont fournies qu'à titre de référence. Pour des mesures précises, veuillez contacter le service technique de Watts. Watts se réserve le droit de changer ou de modifier la conception, la construction, les spécifications ou les matériaux des produits sans préavis et sans encourir aucune obligation de procéder à de tels changements et modifications sur les produits Watts vendus antérieurement ou ultérieurement.

WATTS®

Spécifications

Installez un système d'osmose inverse de la série PWHC40 pour obtenir de l'eau de qualité par osmose inverse. Pour les considérations de prétraitement, vous pouvez installer un adoucisseur d'eau pour empêcher la formation de tartre en éliminant la dureté du calcium et du magnésium, en s'assurant qu'ils ne s'accumulent pas sur les membranes OI. Comme solution de rechange, vous pouvez installer un système de dosage de produits chimiques antitartres avant l'unité IO pour empêcher certains types de tartre et d'encrassement. Vous pouvez utiliser un filtre à charbon de lavage à contre-courant pour éliminer le chlore, protégeant ainsi les membranes de la dégradation causée par l'exposition au chlore. De plus, vous pouvez installer un filtre à sédiments de lavage à contre-courant pour réduire l'indice de densité du limon (SDI, Silt Density Index), minimisant ainsi l'encrassement particulière des membranes OI. Pour en savoir plus sur la sélection des produits chimiques et la taille de l'équipement, veuillez consulter un technicien Watts.

Le système OI doit être une unité à faible énergie et à rejet élevé avec tous les composants nécessaires à son bon fonctionnement. Le système est conçu pour montage au sol. L'eau osmosée est collectée dans un réservoir atmosphérique avec un niveau de réservoir contrôlé par un flotteur de niveau électronique. Le système d'OI est équipé avec des entrées pour le flotteur de niveau de réservoir ainsi que pour le verrouillage de prétraitement pour arrêter le système d'OI au cas où le prétraitement démarre un cycle de rétrolavage. Les exigences électriques sont de 220 V CA, 60 Hz, un courant monophasé et une alimentation en option disponible. Une canalisation locale est requise pour recevoir l'eau d'écoulement du système. La pression d'eau d'alimentation ne doit pas chuter en dessous de 1 psi. La température de l'eau d'alimentation ne doit pas chuter en dessous de 40 °F (4 °C) ni dépasser 85 °F (29 °C).

Le système produit par osmose inverse une qualité de l'eau avec un rejet ionique de solides dissous d'une moyenne nominale de 98 % lorsque l'utilisation respecte les spécifications fonctionnelles du fabricant.

Indices pour l'eau d'alimentation

pH	4 à 10
Dureté (maximum)	Moins de 1 grain par gallon en CaCO ₃ (adoucie) avec préférence de 0 ou injection de produits chimiques antitartres si non adoucie (veuillez contacter votre représentant Watts)
Pression d'eau d'alimentation (minimum)	45 psi
Température	4 °C à 29 °C (40 °F à 85 °F)
Chlore libre (maximum)	Aucun autorisé
Fer (maximum)	Moins de 0,1 mg/L
Huile et H ₂ S	Aucun autorisé
Turbidité	Moins de 1,0 NTU
Indice de colmatage	inférieur à 5,0; un SDI inférieur à 3 est préférable.

AVIS


Pour toute autre indice veuillez contacter votre représentant Watts. Taux de production maximum publiée pour une eau d'alimentation à 77 °F, un indice SDI de moins de 3 550 ppm de SDI et pH de 7 avec une pression d'alimentation de 100 psi. La productivité d'une membrane individuelle peut varier (± 15 %). Peut fonctionner avec d'autres eaux d'alimentation avec une capacité réduite.

Le pourcentage de rejet est basé sur les spécifications du fabricant de la membrane, le pourcentage de rejet du système d'ensemble peut être inférieur.

AVIS

Ces informations ne sont pas destinées à remplacer les informations d'installation et de sécurité complètes du produit ni l'expérience d'un installateur professionnel. Vous êtes tenu de lire attentivement toutes les instructions d'installation et les renseignements relatifs à la sécurité du produit avant d'en commencer l'installation.

Dimensions – Poids



Appelez le service clientèle si vous avez besoin d'aide pour les détails techniques.

MODÈLE	DIMENSIONS						POIDS	
	A		B		C		lb	kg
	po.	mm	in.	mm	in.	mm		
PWHC4040011	26	660	26	660	60	1 524	250	113,4
PWHC4040021	26	660	26	660	60	1 524	290	131,5
PWHC4040031	26	660	26	660	60	1 524	330	149,7
PWHC4040041	32	813	26	660	60	1 524	370	167,8
PWHC4040051	32	813	26	660	60	1 524	430	195,0
PWHC4040061	32	813	26	660	60	1 524	470	213,2
PWHC4040081	32	813	50	1 270	60	1 524	540	244,9
PWHC40400101	32	813	50	1 270	60	1 524	620	281,2
PWHC4040121	32	813	50	1 270	60	1 524	700	317,5

Rendement

	PWHC4040011	PWHC4040021	PWHC4040031	PWHC4040041	PWHC4040051	PWHC4040061	PWHC4040081	PWHC4040101	PWHC4040121
Code de commande	7101133	7101134	7101135	7101136	7101137	7101138	7101139	7101140	7101141
Productivité maximum (gallons par jour)	2 000	4 000	6 000	8 000	10 000	12 000	16 000	20 000	24 000
Qualité (rejet de membrane moyen)	98 % (min. de 96 %)								
Récupération (réglable par l'utilisateur)	jusqu'à 75 %								
Taille de membrane	4 po x 40 po								
Nombre de membranes	1	2	3	4	5	6	8	10	12
Réseau de vaisseaux	1	1:1	1:1:1	1:1:1:1	1:1:1:1:1	2:2:2	2:2:2:2	2:2:2:2:2	2:2:2:2:2:2
Préfiltre (le système est livré avec une cartouche 5 microns)	20 po								
Raccord d'eau d'alimentation	1 po FNPT								
Raccord d'eau produite	3/4 po FNPT			1 po FNPT					
Raccord d'eau de rejet	3/4 po FNPT			1 po FNPT					
Eau de perméat (maximum)	1,4 gal/min	2,8 gal/min	4,2 gal/min	5,6 gal/min	7,0 gal/min	8,4 gal/min	11,2 gal/min	14 gal/min	16,8 gal/min
Débit minimum de concentré	3 gal/min					6 gal/min			
Pression de l'eau d'alimentation (minimum)	45 psi								
Système électrique requis	220 V, 60 Hz, monophasé, 8,8 A				220 V, 60 Hz, monophasé, 16 A				
Puissance du moteur (chevaux)	1,5				3				
Dimensions L x P x H (approximatives en pouces)	26 x 26 x 60			32 x 26 x 60			32 x 50 x 60		
Poids à l'expédition (estimé en livres)	250	290	330	370	430	470	540	620	700

Applications

- Aliments et boissons
- Industrie pharmaceutique et domaine médical
- Hôtels, hôpitaux, universités
- Eau d'alimentation de chaudière
- Traitement du réseau d'eau public
- Eaux de mine
- Agriculture et culture hydroponique

