


Manque de câbles? Pas de problème! NOUS AVONS CE QU'IL VOUS FAUT

Le thermostat Wi-Fi Invita® utilise les deux fils existants pour relier le module d'affichage de l'espace de vie au module d'interface CVCA dans le local technique.



Fournaise à 2 phases, climatisation à 2 phases avec VRC/VRE et humidificateur



Invita®

Thermostat Wi-Fi 564



-  Règlez la température et l'humidité de la pièce
-  Le thermostat envoie un signal au module d'interface CVCA
-  L'équipement CVCA réagit pour offrir du confort à la zone



[Découvrez Invita](#)

tekmar®

A WATTS Brand

Caractéristiques du thermostat intelligent



- Application mobile
- Notifications par courriel des avertissements



- Météo
- Température extérieure



- Mode Absence pour économiser l'énergie



- Plusieurs couleurs d'affichage
- Profil mince



- Contrôle de l'humidité relative
- Ventilation



- Commandes vocales avec Google Home et Amazon Alexa



- Programmation avec démarrage anticipé
- Contrôle de la consommation énergétique
- Plage de température de fonctionnement étendue



- Alertes de défaillance sélectionnables pour les systèmes de détection des VRE, de thermopompe, de chaudière, de pompe de puisard et de systèmes de détection de fuites d'eau, ainsi qu'une alerte générale « Entretien requis » ; lorsque le dispositif tiers déclenche un avertissement, l'application Watts Home vous en avise.

**Invita répond aux exigences de la California Energy Commission pour un affichage d'indicateur de défaillance (FID), possédant toutes les fonctions et capacités spécifiées dans JA6.1*

tekmar®

A **WATTS** Brand

Tél. : 1 800 438-3903 • Téléc. : 250 984-0815
tekmarControls.com